



## Llave estrella de dos bocas, acodado profundo, cromado, Ancho de llave: 20X22mm



### Datos de pedido

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido  | 615950 20X22  |
| GTIN              | 4045197332219 |
| Clase de artículo | 62A           |

### Descripción

**Ejecución:**

Forjada en estampa. Con anchos de llave de tolerancia estricta.  
Con mango ovalado.

**Norma:**

**DIN 838 / ISO 3318**

**Material:**

Acero al cromo vanadio, cromado.

### Descripción técnica

|  |          |
|--|----------|
| Ø de anillo máximo D <sub>2</sub> máx. | 34 mm    |
| Anchura de llave <sub>2</sub>          | 22 mm    |
| Longitud llave L                       | 318 mm   |
| Anchura de llave <sub>1</sub>          | 20 mm    |
| Ø de anillo máximo D <sub>1</sub> máx. | 31 mm    |
| Medidas anchos de llave                | métrico  |
| Superficie                             | cromadas |
| Atributo del nombre de producto        | cromado  |
| Tipo de producto                       | Llave    |

