

**Mitutoyo**
**Micrómetro para exteriores Lectura en pulgadas, Capacidad de medición: 1-2**

**Datos de pedido**

Número de pedido	420600 1-2
GTIN	4946368003566
Clase de artículo	44A

**Descripción**
**Ejecución:**

Tambor de micrómetro con cromado antideslumbrante.

**Superficies de medición refrentadas de metal duro lapeadas con precisión.** Varilla patrón templado y rectificado. Bloqueo por palanca de apriete. Con carraca sensitiva. Con trazos de escala y números en negro grabados con precisión.

**Suministro:**

A partir de tam.1-2 incluida 1 barra de ajuste.

**Descripción técnica**

Ø de tambor de medición	18 mm
Modelo superficie de medición	refrentadas con metal duro
Calibración	B2
Ø de varilla	6,35 mm
Lectura	0,0001 pul
Capacidad de medición	1 - 2 pul
Norma	Norma de fábrica
Técnica de medición	analógico
Embalaje	Caja estable
Tipo de producto	Micrómetro de exteriores

---

## Servicios

Calibración Micrómetro para exteriores con dimensión de ajuste Capacidad de medición máxima 100 mm

022040 100

Calibración DAkkS Micrómetro para exteriores con dimensión de ajuste Capacidad de medición máxima 100 mm

022050 100

---

## Accesorios

Barra de ajuste Longitud total 1

421150 1