



Llave estrella de dos bocas, acodado profundo, cromado, Ancho de llave: 14X15mm



Datos de pedido

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 615950 14X15 |
| GTIN | 4045197160973 |
| Clase de artículo | 62A |

Descripción

Ejecución:

Forjada en estampa. Con anchos de llave de tolerancia estricta.
Con mango ovalado.

Norma:

DIN 838 / ISO 3318

Material:

Acero al cromo vanadio, cromado.

Descripción técnica

| | |
|--|----------|
| Anchura de llave ₂ | 15 mm |
| Ø de anillo máximo D ₂ máx. | 23 mm |
| Longitud llave L | 239 mm |
| Ø de anillo máximo D ₁ máx. | 22 mm |
| Anchura de llave ₁ | 14 mm |
| Medidas anchos de llave | métrico |
| Superficie | cromadas |
| Atributo del nombre de producto | cromado |
| Tipo de producto | Llave |

