



Llave estrella de dos bocas, acodado profundo, fosfatadas, Ancho de llave: 21X24mm



Datos de pedido

Número de pedido	615900 21X24
GTIN	4045197329882
Clase de artículo	62A

Descripción

Ejecución:

Forjada en estampa. Con anchos de llave de tolerancia estricta.
Con mango ovalado.

Norma:

DIN 838 / ISO 3318

Material:

Acero al cromo-vanadio, fosfatado.

Descripción técnica

Ø de anillo máximo D ₁ máx.	32 mm
Longitud llave L	325 mm
Anchura de llave 1	21 mm
Anchura de llave 2	24 mm
Ø de anillo máximo D ₂ máx.	35 mm
Medidas anchos de llave	métrico
Superficie	fosfatadas
Atributo del nombre de producto	fosfatadas
Tipo de producto	Llave

