



## Llave estrella de dos bocas, acodado profundo, fosfatadas, Ancho de llave: 16X17mm



### Datos de pedido

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido  | 615900 16X17  |
| GTIN              | 4045197385451 |
| Clase de artículo | 62A           |

### Descripción

#### Ejecución:

Forjada en estampa. Con anchos de llave de tolerancia estricta.  
Con mango ovalado.

#### Norma:

**DIN 838 / ISO 3318**

#### Material:

Acero al cromo-vanadio, fosfatado.

### Descripción técnica

|  |            |
|--|------------|
| Ø de anillo máximo D <sub>1</sub> máx. | 25 mm      |
| Longitud llave L                       | 263 mm     |
| Ø de anillo máximo D <sub>2</sub> máx. | 27 mm      |
| Anchura de llave <sub>1</sub>          | 16 mm      |
| Anchura de llave <sub>2</sub>          | 17 mm      |
| Medidas anchos de llave                | métrico    |
| Superficie                             | fosfatadas |
| Atributo del nombre de producto        | fosfatadas |
| Tipo de producto                       | Llave      |

