



Llave estrella de dos bocas, acodado profundo, fosfatadas, Ancho de llave: 24X26mm



Datos de pedido

Número de pedido	615900 24X26
GTIN	4045197329899
Clase de artículo	62A

Descripción

Ejecución:

Forjada en estampa. Con anchos de llave de tolerancia estricta.
Con mango ovalado.

Norma:

DIN 838 / ISO 3318

Material:

Acero al cromo-vanadio, fosfatado.

Descripción técnica

Anchura de llave a_2	26 mm
Ø de anillo máximo D_1 máx.	36 mm
Ø de anillo máximo D_2 máx.	40 mm
Longitud llave L	337 mm
Anchura de llave a_1	24 mm
Medidas anchos de llave	métrico
Superficie	fosfatadas
Atributo del nombre de producto	fosfatadas
Tipo de producto	Llave

