

VBW**Tenazas para tubos acodados con boca en forma S, Ø de tubo: 1.1/2pul**

Datos de pedido

Número de pedido	810740 1.1/2
GTIN	4005887265401
Clase de artículo	83E

Descripción

Ejecución:

Diseño sueco; boca alargada de forma especial, con autoamarre, curvada a 45°. Completamente forjadas y aseguradas contra pérdida con tuerca de ajuste.

VBW con **boca en S** para soporte del tubo por tres puntos.

Material:

Acero al cromo vanadio; bonificado, boca templada por inducción. Lacado, mordazas pulidas.

Descripción técnica

Longitud total	440 mm
Ø de tubo	1.1/2 pul
Abertura de sujeción	68 mm
Ángulo de boca	45 grados
Procedimiento de fabricación	completamente forjado
Bonificación boca	templado por inducción
Material alicates	Acero al cromo vanadio
Boca en S	sí
Forma sueca	sí
Tipo de producto	Llave para tubos y alicates regulables

