

VBW**Tenazas para tubos acodados con boca en forma S, Ø de tubo: 3pul****Datos de pedido**

Número de pedido	810740 3
GTIN	4005887265609
Clase de artículo	83E

Descripción**Ejecución:**

Diseño sueco; boca alargada de forma especial, con autoamarre, curvada a 45°. Completamente forjadas y aseguradas contra pérdida con tuerca de ajuste.

VBW con **boca en S** para soporte del tubo por tres puntos.

Material:

Acero al cromo vanadio; bonificado, boca templada por inducción. Lacado, mordazas pulidas.

Descripción técnica

Ø de tubo	3 pul
Abertura de sujeción	120 mm
Longitud total	675 mm
Ángulo de boca	45 grados
Procedimiento de fabricación	completamente forjado
Bonificación boca	templado por inducción
Material alicates	Acero al cromo vanadio
Boca en S	sí
Forma sueca	sí
Tipo de producto	Llave para tubos y alicate regulables

