



## Llave estrella de dos bocas, acodado profundo, fosfatadas, Ancho de llave: 10X13mm



### Datos de pedido

Número de pedido	615900 10X13
GTIN	4045197385376
Clase de artículo	62A

### Descripción

**Ejecución:**

Forjada en estampa. Con anchos de llave de tolerancia estricta.  
Con mango ovalado.

**Norma:**

**DIN 838 / ISO 3318**

**Material:**

Acero al cromo-vanadio, fosfatado.

### Descripción técnica

Longitud llave L	216 mm
Anchura de llave <sub>1</sub>	10 mm
Anchura de llave <sub>2</sub>	13 mm
Ø de anillo máximo D <sub>2</sub> máx.	21 mm
Ø de anillo máximo D <sub>1</sub> máx.	16 mm
Medidas anchos de llave	métrico
Superficie	fosfatadas
Atributo del nombre de producto	fosfatadas
Tipo de producto	Llave

