

HOLEX**Juego de llaves de estrella doble, acodado profundo, fosfatadas, Cantidad de llaves: 8****Datos de pedido**

Número de pedido	615910 8
GTIN	4045197385611
Clase de artículo	62A

Descripción**Ejecución:**

Forjada en estampa. Con anchos de llave de tolerancia estricta.

HOLEX: con mango ovalado.

Norma:

DIN 838 / ISO 3318

Material:

HOLEX: acero al cromo-vanadio, fosfatado.

Suministro:

1 llave estrella de dos bocas n.º 615600 / 615000 / 615900 / 615950: 6×7; 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 16×17; 18×21; 19×22

Descripción técnica

Cantidad de llaves	8
Medidas anchos de llave	métrico
Posición anillo	75 grados
Procedimiento de fabricación	forjado en estampa
Material	Acero al cromo-vanadio
Superficie	fosfatadas

Atributo del nombre de producto	fosfatadas
Tipo de producto	Llave

Accesorios

Llave estrella de dos bocas, acodado profundo Ancho de llave 18X21 mm	615900 18X21
Llave estrella de dos bocas, acodado profundo Ancho de llave 12X13 mm	615900 12X13
Llave estrella de dos bocas, acodado profundo Ancho de llave 10X11 mm	615900 10X11
Llave estrella de dos bocas, acodado profundo Ancho de llave 14X15 mm	615900 14X15
Llave estrella de dos bocas, acodado profundo Ancho de llave 16X17 mm	615900 16X17
Llave estrella de dos bocas, acodado profundo Ancho de llave 8X9 mm	615900 8X9
Llave estrella de dos bocas, acodado profundo Ancho de llave 6X7 mm	615900 6X7
Llave estrella de dos bocas, acodado profundo Ancho de llave 19X22 mm	615900 19X22