



Micrómetro de interiores digital XT, Capacidad de medición: 80-100mm



Datos de pedido

Número de pedido	428602 80-100
GTIN	5051102210526
Clase de artículo	46B

Descripción

Ejecución:

Micrómetros de interiores de 3 puntos para medición de agujeros ciegos a partir de tam. 12,5–16. Mordazas de medición fijas de metal duro, a partir de tam. 12,5 con insertos de metal duro. Lectura a través de un indicador digital amplio de alto contraste. Varilla patrón completamente templada y rectificada. Medición segura sin fallos, sin nonio. Compatible con la aplicación opcional HCT (Hoffmann Group Connected Tools). Disponible sin costes para Android e iOS.

Función:

- **Cambio mm / pulgadas.**
- **Ajuste de 4 valores de preajuste.**
- **Botón pulsador de valor de espera de conexión / desconexión.**

IP67: Existe protección contra la inmersión temporal en agua y contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como protección completa contra el contacto.

Suministro:

Incluye 1 pila n.º 081560 tam. CR2032.

Partes opcionales:

Cable de datos n.º 498948.

Dongle USB n.º 498952.

Anillos de comprobación n.º 484030.

Prolongaciones n.º 428510.

Pieza de repuesto:

Cabezas de medición de recambio n.º 428605, mordazas de medición n.º 428745, soporte de cuchilla n.º 428746.

Descripción técnica

Lectura seleccionable	0,01 / 0,001 mm
Medida a	0,5 mm
Capacidad de medición	80 - 100 mm
Profundidad de medición estándar	100 mm
Límite de error	0,005 mm
Profundidad de medición con prolongación	250 mm
Cantidad de pilas contenidas	1
N.º de artículo pilas/baterías incluidas	081560 CR2032
Serie	HCT
Clase de protección IP	IP 67
Suministro de energía	con pilas
Aplicación de radio	Aplicación móvil HCT
Aplicación de radio	HID (Human Interface Device)
Aplicación de radio	Software del fabricante
Norma	DIN 863
Lectura conmutable	mm / pulgadas
Interfaz	Interfaz USB
Interfaz	Conexión RS232C
Interfaz	Interfaz Bluetooth
Técnica de medición	digital
Embalaje	Caja estable
Calibración	B6
Tipo de producto	Micrómetro de interiores de 3 puntos

Servicios

Calibración Micrómetro de interiores de tres contactos Capacidad de medición máxima 100 mm	022500 100
Calibración DAkkSMicrómetro de interiores de 3 puntos Capacidad de medición máxima 200 mm	022510 200

Accesorios

Cabeza de medición de recambio XT Capacidad de medición 80-100 mm	428605 80-100
Cable de conexión Tipo USB2	498948 USB2
Anillo de comprobaciónDIN 2250 C Ø nominal 90 mm	484030 90
Prolongación para micrómetros de interiores Tipo 5/150	428510 5/150
Radioreceptor Bluetooth para Bowers Tipo	498952
Pila redonda / pila especial Tipo de pila CR2032	081560 CR2032
Cable de conexión Tipo R2	498948 R2
Juego de mordazas de medición3 piezas Capacidad de medición 80-100 mm	428745 80-100
Juego de muelle recuperador3 piezas Capacidad de medición 80-100 mm	428746 80-100