



Juego de micrómetros de interiores digitales XT, Capacidad de medición: 20-50mm



Datos de pedido

Número de pedido	428652 20-50
GTIN	5051102209711
Clase de artículo	46B

Descripción

Ejecución:

Micrómetros de interiores de 3 puntos para medición de agujeros ciegos a partir de tam. 12,5–16. Mordazas de medición fijas de metal duro, a partir de tam. 12,5 con insertos de metal duro. Lectura a través de un indicador digital amplio de alto contraste. Varilla patrón completamente templada y rectificada. Medición segura sin fallos, sin nonio. Compatible con la aplicación opcional HCT (Hoffmann Group Connected Tools). Disponible sin costes para Android e iOS.

Función:

- **Cambio mm / pulgadas.**
- **Ajuste de 4 valores de preajuste.**
- **Botón pulsador de valor de espera de conexión / desconexión.**

IP67: Existe protección contra la inmersión temporal en agua y contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como protección completa contra el contacto.

Suministro:

Micrómetros de interiores digitales n.º 428602 y anillos de comprobación con certificado de prueba UKAS.

Partes opcionales:

Cable de datos n.º 498948.

Dongle USB n.º 498952.

Anillos de comprobación n.º 484030.

Prolongaciones n.º 428510.

Pieza de repuesto:

Cabezas de medición de recambio n.º 428605, mordazas de medición n.º 428745, soporte de cuchilla n.º 428746.

Descripción técnica

Número de anillos comprobación	2
Capacidad de medición	20 - 50 mm
Cantidad de cabezas de medición	3
Ø anillo de comprobación	20 / 35 mm
N.º de artículo pilas/baterías incluidas	081560 CR2032
Cantidad de pilas contenidas	1
Serie	HCT
Clase de protección IP	IP 67
Suministro de energía	con pilas
Aplicación de radio	HID (Human Interface Device)
Aplicación de radio	Software del fabricante
Aplicación de radio	Aplicación HCT móvil
Norma	DIN 863
Lectura conmutable	mm / pulgadas
Interfaz	Conexión RS232C
Interfaz	Interfaz USB
Interfaz	Interfaz Bluetooth
Técnica de medición	digital
Embalaje	Caja estable
Calibración	S6
Tipo de producto	Micrómetro de interiores de 3 puntos

Servicios

020550 20-50

Calibración Juego micrómetros de interiores Capacidad de medición 20-50 mm

Accesorios

Anillo de comprobación DIN 2250 C Ø nominal 22 mm	484030 22
Anillo de comprobación DIN 2250 C Ø nominal 40 mm	484030 40
Pila redonda / pila especial Tipo de pila CR2032	081560 CR2032
Micrómetro de interiores digital XT Capacidad de medición 35-50 mm	428602 35-50
Micrómetro de interiores digital XT Capacidad de medición 20-25 mm	428602 20-25
Cable de conexión Tipo R2	498948 R2
Micrómetro de interiores digital XT Capacidad de medición 25-35 mm	428602 25-35
Anillo de comprobación DIN 2250 C Ø nominal 27 mm	484030 27
Radioreceptor Bluetooth para Bowers Tipo	498952
Prolongación para micrómetros de interiores Tipo 4/150	428510 4/150
Cable de conexión Tipo USB2	498948 USB2
Cabeza de medición de recambio XT Capacidad de medición 35-50 mm	428605 35-50
Juego de mordazas de medición 3 piezas Capacidad de medición 20-25 mm	428745 20-25
Juego de muelle recuperador 3 piezas Capacidad de medición 20-25 mm	428746 20-25
Juego de mordazas de medición 3 piezas Capacidad de medición 25-35 mm	428745 25-35
Juego de muelle recuperador 3 piezas Capacidad de medición 25-35 mm	428746 25-35
Juego de mordazas de medición 3 piezas Capacidad de medición 35-50 mm	428745 35-50
Juego de muelle recuperador 3 piezas Capacidad de medición 35-50 mm	428746 35-50