



Juego de micrómetros de interiores digitales XT, Capacidad de medición: 50-100mm



Datos de pedido

Número de pedido	428652 50-100
GTIN	5051102209742
Clase de artículo	46B

Descripción

Ejecución:

Micrómetros de interiores de 3 puntos para medición de agujeros ciegos a partir de tam. 12,5–16. Mordazas de medición fijas de metal duro, a partir de tam.12,5 con insertos de metal duro. Lectura a través de un indicador digital amplio de alto contraste. Varilla patrón completamente templada y rectificada. Medición segura sin fallos, sin nonio. Compatible con la aplicación opcional HCT (Hoffmann Group Connected Tools). Disponible sin costes para Android e iOS.

Función:

- **Cambio mm / pulgadas.**
- **Ajuste de 4 valores de preajuste.**
- **Botón pulsador de valor de espera de conexión / desconexión.**

IP67: Existe protección contra la inmersión temporal en agua y contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como protección completa contra el contacto.

Suministro:

Micrómetros de interiores digitales n.º 428602 y anillos de comprobación con certificado de prueba UKAS.

Partes opcionales:

Cable de datos n.º 498948.

Dongle USB n.º 498952.

Anillos de comprobación n.º 484030.

Prolongaciones n.º 428510.

Pieza de repuesto:

Cabezas de medición de recambio n.º 428605, mordazas de medición n.º 428745, soporte de cuchilla n.º 428746.

Descripción técnica

Cantidad de cabezas de medición	3
Ø anillo de comprobación	65 / 80 mm
Número de anillos comprobación	2
Capacidad de medición	50 - 100 mm
Cantidad de pilas contenidas	1
N.º de artículo pilas/baterías incluidas	081560 CR2032
Serie	HCT
Clase de protección IP	IP 67
Suministro de energía	con pilas
Aplicación de radio	HID (Human Interface Device)
Aplicación de radio	Software del fabricante
Aplicación de radio	Aplicación HCT móvil
Norma	DIN 863
Lectura conmutable	mm / pulgadas
Interfaz	Conexión RS232C
Interfaz	Interfaz USB
Interfaz	Interfaz Bluetooth
Técnica de medición	digital
Embalaje	Caja estable
Calibración	S6
Tipo de producto	Micrómetro de interiores de 3 puntos

Servicios

Calibración Juego micrómetros de interiores Capacidad de medición 50-100 mm

020550 50-100

Accesorios

Prolongación para micrómetros de interiores Tipo 5/150	428510 5/150
Micrómetro de interiores digital XT Capacidad de medición 65-80 mm	428602 65-80
Micrómetro de interiores digital XT Capacidad de medición 50-65 mm	428602 50-65
Cable de conexión Tipo R2	498948 R2
Micrómetro de interiores digital XT Capacidad de medición 80-100 mm	428602 80-100
Anillo de comprobación DIN 2250 C Ø nominal 60 mm	484030 60
Cabeza de medición de recambio XT Capacidad de medición 65-80 mm	428605 65-80
Anillo de comprobación DIN 2250 C Ø nominal 90 mm	484030 90
Anillo de comprobación DIN 2250 C Ø nominal 75 mm	484030 75
Pila redonda / pila especial Tipo de pila CR2032	081560 CR2032
Radorreceptor Bluetooth para Bowers Tipo	498952
Cabeza de medición de recambio XT Capacidad de medición 80-100 mm	428605 80-100
Cable de conexión Tipo USB2	498948 USB2
Cabeza de medición de recambio XT Capacidad de medición 50-65 mm	428605 50-65
Juego de mordazas de medición 3 piezas Capacidad de medición 50-65 mm	428745 50-65
Juego de muelle recuperador 3 piezas Capacidad de medición 50-65 mm	428746 50-65
Juego de mordazas de medición 3 piezas Capacidad de medición 65-80 mm	428745 65-80
Juego de muelle recuperador 3 piezas Capacidad de medición 65-80 mm	428746 65-80
Juego de mordazas de medición 3 piezas Capacidad de medición 80-100 mm	428745 80-100
Juego de muelle recuperador 3 piezas Capacidad de medición 80-100 mm	428746 80-100

