



## Juego de micrómetros de interiores digitales XT, Capacidad de medición: 100-200mm



### Datos de pedido

Número de pedido	428652 100-200
GTIN	5051102209834
Clase de artículo	46B

### Descripción

#### Ejecución:

**Micrómetros de interiores de 3 puntos** para medición de agujeros ciegos a partir de tam. 12,5–16. Mordazas de medición fijas de metal duro, a partir de tam. 12,5 con insertos de metal duro. Lectura a través de un indicador digital amplio de alto contraste. Varilla patrón completamente templada y rectificada. Medición segura sin fallos, sin nonio. Compatible con la aplicación opcional HCT (Hoffmann Group Connected Tools). Disponible sin costes para Android e iOS.

#### Función:

- **Cambio mm / pulgadas.**
- **Ajuste de 4 valores de preajuste.**
- **Botón pulsador de valor de espera de conexión / desconexión.**

IP67: Existe protección contra la inmersión temporal en agua y contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como protección completa contra el contacto.

#### Suministro:

Micrómetros de interiores digitales n.º 428602 y anillos de comprobación con certificado de prueba UKAS.

#### Partes opcionales:

Cable de datos n.º 498948.

Dongle USB n.º 498952.

Anillos de comprobación n.º 484030.

Prolongaciones n.º 428510.

**Pieza de repuesto:**

Cabezas de medición de recambio n.º 428605, mordazas de medición n.º 428745, soporte de cuchilla n.º 428746.

**Descripción técnica**

Número de anillos comprobación	2
Capacidad de medición	100 - 200 mm
Ø anillo de comprobación	125 / 175 mm
Cantidad de cabezas de medición	4
Cantidad de pilas contenidas	1
N.º de artículo pilas/baterías incluidas	081560 CR2032
Serie	HCT
Clase de protección IP	IP 67
Suministro de energía	con pilas
Aplicación de radio	HID (Human Interface Device)
Aplicación de radio	Software del fabricante
Aplicación de radio	Aplicación HCT móvil
Norma	DIN 863
Lectura conmutable	mm / pulgadas
Interfaz	Conexión RS232C
Interfaz	Interfaz USB
Interfaz	Interfaz Bluetooth
Técnica de medición	digital
Embalaje	Caja estable
Calibración	S6
Tipo de producto	Micrómetro de interiores de 3 puntos

**Servicios**

Calibración Juego micrómetros de interiores Capacidad de medición 100-200 mm

020550 100-200

## Accesorios

Cabeza de medición de recambio XT Capacidad de medición 100-125 mm	428605 100-125
Cabeza de medición de recambio XT Capacidad de medición 150-175 mm	428605 150-175
Anillo de comprobaciónDIN 2250 C Ø nominal 190 mm	484030 190
Cable de conexión Tipo USB2	498948 USB2
Pila redonda / pila especial Tipo de pila CR2032	081560 CR2032
Prolongación para micrómetros de interiores Tipo 5/150	428510 5/150
Cabeza de medición de recambio XT Capacidad de medición 175-200 mm	428605 175-200
Micrómetro de interiores digital XT Capacidad de medición 125-150 mm	428602 125-150
Cable de conexión Tipo R2	498948 R2
Radorreceptor Bluetooth para Bowers Tipo	498952
Anillo de comprobaciónDIN 2250 C Ø nominal 160 mm	484030 160
Anillo de comprobaciónDIN 2250 C Ø nominal 110 mm	484030 110
Anillo de comprobaciónDIN 2250 C Ø nominal 130 mm	484030 130
Micrómetro de interiores digital XT Capacidad de medición 100-125 mm	428602 100-125