



## Juego de micrómetros de interiores digitales XT, Capacidad de medición: 10-20mm



### Datos de pedido

Número de pedido	428652 10-20
GTIN	5051102209681
Clase de artículo	46B

### Descripción

#### Ejecución:

**Micrómetros de interiores de 3 puntos** para medición de agujeros ciegos a partir de tam. 12,5–16. Mordazas de medición fijas de metal duro, a partir de tam.12,5 con insertos de metal duro. Lectura a través de un indicador digital amplio de alto contraste. Varilla patrón completamente templada y rectificada. Medición segura sin fallos, sin nonio. Compatible con la aplicación opcional HCT (Hoffmann Group Connected Tools). Disponible sin costes para Android e iOS.

#### Función:

- **Cambio mm / pulgadas.**
- **Ajuste de 4 valores de preajuste.**
- **Botón pulsador de valor de espera de conexión / desconexión.**

IP67: Existe protección contra la inmersión temporal en agua y contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como protección completa contra el contacto.

#### Suministro:

Micrómetros de interiores digitales n.º 428602 y anillos de comprobación con certificado de prueba UKAS.

#### Partes opcionales:

Cable de datos n.º 498948.

Dongle USB n.º 498952.

Anillos de comprobación n.º 484030.

Prolongaciones n.º 428510.

**Pieza de repuesto:**

Cabezas de medición de recambio n.º 428605, mordazas de medición n.º 428745, soporte de cuchilla n.º 428746.

**Descripción técnica**

Cantidad de cabezas de medición	3
Ø anillo de comprobación	12,5 / 20 mm
Capacidad de medición	10 - 20 mm
Número de anillos comprobación	2
N.º de artículo pilas/baterías incluidas	081560 CR2032
Cantidad de pilas contenidas	1
Serie	HCT
Clase de protección IP	IP 67
Suministro de energía	con pilas
Aplicación de radio	HID (Human Interface Device)
Aplicación de radio	Software del fabricante
Aplicación de radio	Aplicación HCT móvil
Norma	DIN 863
Lectura conmutable	mm / pulgadas
Interfaz	Conexión RS232C
Interfaz	Interfaz USB
Interfaz	Interfaz Bluetooth
Técnica de medición	digital
Embalaje	Caja estable
Calibración	S6
Tipo de producto	Micrómetro de interiores de 3 puntos

**Servicios**

Calibración Juego micrómetros de interiores Capacidad de medición 10-20 mm

020550 10-20

## Accesorios

Cable de conexión Tipo R2	498948 R2
Micrómetro de interiores digital XT Capacidad de medición 12,5-16 mm	428602 12,5-16
Cabeza de medición de recambio XT Capacidad de medición 16-20 mm	428605 16-20
Micrómetro de interiores digital XT Capacidad de medición 16-20 mm	428602 16-20
Radorreceptor Bluetooth para Bowers Tipo	498952
Prolongación para micrómetros de interiores Tipo 3/100	428510 3/100
Cable de conexión Tipo USB2	498948 USB2
Cabeza de medición de recambio XT Capacidad de medición 12,5-16 mm	428605 12,5-16
Anillo de comprobaciónDIN 2250 C Ø nominal 14 mm	484030 14
Anillo de comprobaciónDIN 2250 C Ø nominal 11 mm	484030 11
Anillo de comprobaciónDIN 2250 C Ø nominal 18 mm	484030 18
Prolongación para micrómetros de interiores Tipo 2/76	428510 2/76
Micrómetro de interiores digital XT Capacidad de medición 10-12,5 mm	428602 10-12,5
Cabeza de medición de recambio XT Capacidad de medición 10-12,5 mm	428605 10-12,5
Pila redonda / pila especial Tipo de pila CR2032	081560 CR2032
Juego de mordazas de medición3 piezas Capacidad de medición 10-12,5 mm	428745 10-12,5
Juego de muelle recuperador3 piezas Capacidad de medición 10-12,5 mm	428746 10-12,5
Juego de mordazas de medición3 piezas Capacidad de medición 12,5-16 mm	428745 12,5-16
Juego de muelle recuperador3 piezas Capacidad de medición 12,5-16 mm	428746 12,5-16
Juego de mordazas de medición3 piezas Capacidad de medición 16-20 mm	428745 16-20

Juego de muelle recuperador 3 piezas Capacidad de  
medición 16-20 mm

---

428746 16-20