



Juego de micrómetros de interiores digitales XT, Capacidad de medición: 6-10mm



Datos de pedido

Número de pedido	428652 6-10
GTIN	5051102209650
Clase de artículo	46B

Descripción

Ejecución:

Micrómetros de interiores de 3 puntos para medición de agujeros ciegos a partir de tam. 12,5–16. Mordazas de medición fijas de metal duro, a partir de tam. 12,5 con insertos de metal duro. Lectura a través de un indicador digital amplio de alto contraste. Varilla patrón completamente templada y rectificada. Medición segura sin fallos, sin nonio. Compatible con la aplicación opcional HCT (Hoffmann Group Connected Tools). Disponible sin costes para Android e iOS.

Función:

- **Cambio mm / pulgadas.**
- **Ajuste de 4 valores de preajuste.**
- **Botón pulsador de valor de espera de conexión / desconexión.**

IP67: Existe protección contra la inmersión temporal en agua y contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como protección completa contra el contacto.

Suministro:

Micrómetros de interiores digitales n.º 428602 y anillos de comprobación con certificado de prueba UKAS.

Partes opcionales:

Cable de datos n.º 498948.

Dongle USB n.º 498952.

Anillos de comprobación n.º 484030.

Prolongaciones n.º 428510.

Pieza de repuesto:

Cabezas de medición de recambio n.º 428605, mordazas de medición n.º 428745, soporte de cuchilla n.º 428746.

Descripción técnica

Capacidad de medición	6 - 10 mm
Ø anillo de comprobación	8 mm
Número de anillos comprobación	1
Cantidad de cabezas de medición	2
N.º de artículo pilas/baterías incluidas	081560 CR2032
Cantidad de pilas contenidas	1
Serie	HCT
Clase de protección IP	IP 67
Suministro de energía	con pilas
Aplicación de radio	HID (Human Interface Device)
Aplicación de radio	Software del fabricante
Aplicación de radio	Aplicación HCT móvil
Norma	DIN 863
Lectura conmutable	mm / pulgadas
Interfaz	Conexión RS232C
Interfaz	Interfaz USB
Interfaz	Interfaz Bluetooth
Técnica de medición	digital
Embalaje	Caja estable
Calibración	S6
Tipo de producto	Micrómetro de interiores de 3 puntos

Servicios

Calibración Juego micrómetros de interiores Capacidad de medición 6-10 mm

020550 6-10

Accesorios

Cable de conexión Tipo USB2	498948 USB2
Cable de conexión Tipo R2	498948 R2
Cabeza de medición de recambio XT Capacidad de medición 6-8 mm	428605 6-8
Radorreceptor Bluetooth para Bowers Tipo	498952
Micrómetro de interiores digital XT Capacidad de medición 6-8 mm	428602 6-8
Cabeza de medición de recambio XT Capacidad de medición 8-10 mm	428605 8-10
Pila redonda / pila especial Tipo de pila CR2032	081560 CR2032
Anillo de comprobaciónDIN 2250 C Ø nominal 7 mm	484030 7
Micrómetro de interiores digital XT Capacidad de medición 8-10 mm	428602 8-10
Anillo de comprobaciónDIN 2250 C Ø nominal 9 mm	484030 9
Juego de mordazas de medición3 piezas Capacidad de medición 6-8 mm	428745 6-8
Juego de muelle recuperador3 piezas Capacidad de medición 6-8 mm	428746 6-8
Juego de mordazas de medición3 piezas Capacidad de medición 8-10 mm	428745 8-10
Juego de muelle recuperador3 piezas Capacidad de medición 8-10 mm	428746 8-10