



## Aparato de medición rápida para interiores digital XT Holematic con Bluetooth, Capacidad de medición: 80-100mm



### Datos de pedido

Número de pedido	428702 80-100
GTIN	5051102208394
Clase de artículo	46B

### Descripción

#### Ejecución:

**Aparatos de medición rápida de interiores de 3 puntos Holematic** para la medición de agujeros ciegos a partir de tam. 12,5–16. Mordazas de medición fijas de MD, a partir de tam. 12,5–16 con insertos de MD. Lectura a través de un indicador digital amplio de alto contraste. Medición segura sin fallos, sin nonio. Compatible con la aplicación opcional HCT (Hoffmann Group Connected Tools). Disponible sin costes para Android e iOS.

#### Ventaja:

Medición rápida y repetitiva con empuñadura de pistola y presión de medición.

#### Función:

- **Cambio mm / pulgadas.**
- **Ajuste de 2 valores de preajuste.**
- **Botón pulsador de valor de espera de conexión / desconexión.**

IP67: Existe protección contra la inmersión temporal en agua y contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como protección completa contra el contacto.

#### Suministro:

Pistola de medición, cabeza de medición con certificado de prueba UKAS. Incluye 1 batería n.º 081560 tam. CR2032.

#### Partes opcionales:

Cable de datos n.º 498948, unidad USB n.º 498952, anillos de comprobación n.º 484030, prolongaciones n.º 428510.

#### Pieza de repuesto:

Cabezas de medición de recambio n.º 428605, mordazas de medición n.º 428745, soporte de cuchilla n.º 428746.

## Descripción técnica

Capacidad de medición	80 - 100 mm
Profundidad de medición con prolongación	235 mm
Límite de error	0,005 mm
Lectura	0,001 mm
Profundidad de medición estándar	85 mm
Medida a	0,5 mm
Cantidad de pilas contenidas	1
N.º de artículo pilas/baterías incluidas	081560 CR2032
Serie	HCT
Clase de protección IP	IP 67
Suministro de energía	con pilas
Aplicación de radio	Aplicación móvil HCT
Aplicación de radio	HID (Human Interface Device)
Aplicación de radio	Software del fabricante
Norma	DIN 863
Lectura conmutable	mm / pulgadas
Interfaz	Interfaz RS232C
Interfaz	Interfaz USB
Interfaz	Interfaz Bluetooth
Técnica de medición	digital
Embalaje	caja estable
Calibración	B6
Tipo de producto	Instrumento de medición para interiores de 3 puntos

## Servicios

022510 200

Calibración DAkkSMicrómetro de interiores de 3 puntos  
Capacidad de medición máxima 200 mm

CalibraciónMicrómetro de interiores de tres contactos  
Capacidad de medición máxima 100 mm

022500 100

## Accesorios

Cable de conexión Tipo USB2

498948 USB2

Cable de conexión Tipo R2

498948 R2

Radorreceptor Bluetooth para Bowers Tipo

498952

Anillo de comprobaciónDIN 2250 C Ø nominal 90 mm

484030 90

Cabeza de medición de recambio XT Capacidad de  
medición 80-100 mm

428605 80-100

Pila redonda / pila especial Tipo de pila CR2032

081560 CR2032

Prolongación para micrómetros de interiores Tipo 5/150

428510 5/150

Juego de mordazas de medición3 piezas Capacidad de  
medición 80-100 mm

428745 80-100

Juego de muelle recuperador3 piezas Capacidad de  
medición 80-100 mm

428746 80-100