



Juego de aparato de medición rápida para interiores digital XT Holematic con Bluetooth, Capacidad de medición: 10-20mm



Datos de pedido

Número de pedido	428752 10-20
GTIN	5051102207540
Clase de artículo	46B

Descripción

Ejecución:

Aparatos de medición rápida de interiores de 3 puntos Holematic para la medición de agujeros ciegos a partir de tam. 12,5–16. Mordazas de medición fijas de MD, a partir de tam. 12,5–16 con insertos de MD. Lectura a través de un indicador digital amplio de alto contraste. Medición segura sin fallos, sin nonio. Compatible con la aplicación opcional HCT (Hoffmann Group Connected Tools). Disponible sin costes para Android e iOS.

Ventaja:

Medición rápida y repetitiva con empuñadura de pistola y presión de medición.

Función:

- **Cambio mm / pulgadas.**
- **Ajuste de 2 valores de preajuste.**
- **Botón pulsador de valor de espera de conexión / desconexión.**

IP67: Existe protección contra la inmersión temporal en agua y contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como protección completa contra el contacto.

Suministro:

Aparatos de medición rápida de interior digitales n.º 428702, y anillos de comprobación con certificado de prueba UKAS.

Partes opcionales:

Cable de datos n.º 498948, unidad USB n.º 498952, anillos de comprobación n.º 484030, prolongaciones n.º 428510.

Pieza de repuesto:

Cabezas de medición de recambio n.º 428605, mordazas de medición n.º 428745, soporte de cuchilla n.º 428746.

Descripción técnica

Lectura	0,001 mm
Cantidad de cabezas de medición	3
Capacidad de medición	10 - 20 mm
Ø anillo de comprobación	12,5 / 20 mm
Límite de error	0,004 mm
Cantidad de pilas contenidas	1
N.º de artículo pilas/baterías incluidas	081560 CR2032
Serie	HCT
Clase de protección IP	IP 67
Suministro de energía	con pilas
Aplicación de radio	HID (Human Interface Device)
Aplicación de radio	Aplicación móvil HCT
Aplicación de radio	Software del fabricante
Norma	DIN 863
Lectura conmutable	mm / pulgadas
Interfaz	Interfaz RS232C
Interfaz	Interfaz USB
Interfaz	Interfaz Bluetooth
Técnica de medición	digital
Embalaje	caja estable
Calibración	S6
Tipo de producto	Instrumento de medición para interiores de 3 puntos

Servicios

020550 10-20

Calibración Juego micrómetros de interiores Capacidad de medición 10-20 mm

Accesorios

Cabeza de medición de recambio XT Capacidad de medición 10-12,5 mm

428605 10-12,5

Cable de conexión Tipo USB2

498948 USB2

Radorreceptor Bluetooth para Bowers Tipo

498952

Aparato de medición rápida para interiores digital XT Hologiccon Bluetooth Capacidad de medición 10-12,5 mm

428702 10-12,5

Cable de conexión Tipo R2

498948 R2

Cabeza de medición de recambio XT Capacidad de medición 16-20 mm

428605 16-20

Aparato de medición rápida para interiores digital XT Hologiccon Bluetooth Capacidad de medición 16-20 mm

428702 16-20

Anillo de comprobación DIN 2250 C Ø nominal 20 mm

484030 20

Prolongación para micrómetros de interiores Tipo 3/100

428510 3/100

Pila redonda / pila especial Tipo de pila CR2032

081560 CR2032

Cabeza de medición de recambio XT Capacidad de medición 12,5-16 mm

428605 12,5-16

Aparato de medición rápida para interiores digital XT Hologiccon Bluetooth Capacidad de medición 12,5-16 mm

428702 12,5-16

Anillo de comprobación DIN 2250 C Ø nominal 14 mm

484030 14

Anillo de comprobación DIN 2250 C Ø nominal 11 mm

484030 11

Prolongación para micrómetros de interiores Tipo 2/76

428510 2/76

Juego de mordazas de medición 3 piezas Capacidad de medición 10-12,5 mm

428745 10-12,5

Juego de muelle recuperador 3 piezas Capacidad de medición 10-12,5 mm

428746 10-12,5

Juego de mordazas de medición 3 piezas Capacidad de medición 12,5-16 mm

428745 12,5-16

Juego de muelle recuperador 3 piezas Capacidad de medición 12,5-16 mm

428746 12,5-16

Juego de mordazas de medición 3 piezas Capacidad de medición 16-20 mm

428745 16-20

Juego de muelle recuperador 3 piezas Capacidad de medición 16-20 mm

428746 16-20