



Juego de aparato de medición rápida para interiores digital XT Holematic con Bluetooth, Capacidad de medición: 100-200mm



Datos de pedido

Número de pedido	428752 100-200
GTIN	5051102207694
Clase de artículo	46B

Descripción

Ejecución:

Aparatos de medición rápida de interiores de 3 puntos Holematic para la medición de agujeros ciegos a partir de tam. 12,5–16. Mordazas de medición fijas de MD, a partir de tam. 12,5–16 con insertos de MD. Lectura a través de un indicador digital amplio de alto contraste. Medición segura sin fallos, sin nonio. Compatible con la aplicación opcional HCT (Hoffmann Group Connected Tools). Disponible sin costes para Android e iOS.

Ventaja:

Medición rápida y repetitiva con empuñadura de pistola y presión de medición.

Función:

- **Cambio mm / pulgadas.**
- **Ajuste de 2 valores de preajuste.**
- **Botón pulsador de valor de espera de conexión / desconexión.**

IP67: Existe protección contra la inmersión temporal en agua y contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como protección completa contra el contacto.

Suministro:

Aparatos de medición rápida de interior digitales n.º 428702, y anillos de comprobación con certificado de prueba UKAS.

Partes opcionales:

Cable de datos n.º 498948, unidad USB n.º 498952, anillos de comprobación n.º 484030, prolongaciones n.º 428510.

Pieza de repuesto:

Cabezas de medición de recambio n.º 428605, mordazas de medición n.º 428745, soporte de cuchilla n.º 428746.

Descripción técnica

Ø anillo de comprobación	125 / 175 mm
Límite de error	0,006/0,007 mm
Lectura	0,001 mm
Cantidad de cabezas de medición	4
Capacidad de medición	100 - 200 mm
N.º de artículo pilas/baterías incluidas	081560 CR2032
Cantidad de pilas contenidas	1
Serie	HCT
Clase de protección IP	IP 67
Suministro de energía	con pilas
Aplicación de radio	HID (Human Interface Device)
Aplicación de radio	Aplicación móvil HCT
Aplicación de radio	Software del fabricante
Norma	DIN 863
Lectura conmutable	mm / pulgadas
Interfaz	Interfaz RS232C
Interfaz	Interfaz USB
Interfaz	Interfaz Bluetooth
Técnica de medición	digital
Embalaje	caja estable
Calibración	S6
Tipo de producto	Instrumento de medición para interiores de 3 puntos

Servicios

020550 100-200

Calibración Juego micrómetros de interiores Capacidad de medición 100-200 mm

Accesorios

Cable de conexión Tipo USB2	498948 USB2
Pila redonda / pila especial Tipo de pila CR2032	081560 CR2032
Cabeza de medición de recambio XT Capacidad de medición 150-175 mm	428605 150-175
Prolongación para micrómetros de interiores Tipo 5/150	428510 5/150
Anillo de comprobación DIN 2250 C Ø nominal 160 mm	484030 160
Cabeza de medición de recambio XT Capacidad de medición 100-125 mm	428605 100-125
Cabeza de medición de recambio XT Capacidad de medición 175-200 mm	428605 175-200
Radorreceptor Bluetooth para Bowers Tipo	498952
Cable de conexión Tipo R2	498948 R2
Anillo de comprobación DIN 2250 C Ø nominal 190 mm	484030 190
Anillo de comprobación DIN 2250 C Ø nominal 140 mm	484030 140
Anillo de comprobación DIN 2250 C Ø nominal 110 mm	484030 110