



Juego de aparato de medición rápida para interiores digital XT Holematic con Bluetooth, Capacidad de medición: 20-50mm



Datos de pedido

Número de pedido	428752 20-50
GTIN	5051102207571
Clase de artículo	46B

Descripción

Ejecución:

Aparatos de medición rápida de interiores de 3 puntos Holematic para la medición de agujeros ciegos a partir de tam. 12,5–16. Mordazas de medición fijas de MD, a partir de tam. 12,5–16 con insertos de MD. Lectura a través de un indicador digital amplio de alto contraste. Medición segura sin fallos, sin nonio. Compatible con la aplicación opcional HCT (Hoffmann Group Connected Tools). Disponible sin costes para Android e iOS.

Ventaja:

Medición rápida y repetitiva con empuñadura de pistola y presión de medición.

Función:

- **Cambio mm / pulgadas.**
- **Ajuste de 2 valores de preajuste.**
- **Botón pulsador de valor de espera de conexión / desconexión.**

IP67: Existe protección contra la inmersión temporal en agua y contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como protección completa contra el contacto.

Suministro:

Aparatos de medición rápida de interior digitales n.º 428702, y anillos de comprobación con certificado de prueba UKAS.

Partes opcionales:

Cable de datos n.º 498948, unidad USB n.º 498952, anillos de comprobación n.º 484030, prolongaciones n.º 428510.

Pieza de repuesto:

Cabezas de medición de recambio n.º 428605, mordazas de medición n.º 428745, soporte de cuchilla n.º 428746.

Descripción técnica

Capacidad de medición	20 - 50 mm
Ø anillo de comprobación	20 / 35 mm
Lectura	0,001 mm
Límite de error	0,004 mm
Cantidad de cabezas de medición	3
Cantidad de pilas contenidas	1
N.º de artículo pilas/baterías incluidas	081560 CR2032
Serie	HCT
Clase de protección IP	IP 67
Suministro de energía	con pilas
Aplicación de radio	HID (Human Interface Device)
Aplicación de radio	Aplicación móvil HCT
Aplicación de radio	Software del fabricante
Norma	DIN 863
Lectura conmutable	mm / pulgadas
Interfaz	Interfaz RS232C
Interfaz	Interfaz USB
Interfaz	Interfaz Bluetooth
Técnica de medición	digital
Embalaje	caja estable
Calibración	S6
Tipo de producto	Instrumento de medición para interiores de 3 puntos

Servicios

Calibración Juego micrómetros de interiores Capacidad de medición 20-50 mm

020550 20-50

Accesorios

Pila redonda / pila especial Tipo de pila CR2032

081560 CR2032

Prolongación para micrómetros de interiores Tipo 4/150

428510 4/150

Aparato de medición rápida para interiores digital XT Hologiccon Bluetooth Capacidad de medición 35-50 mm

428702 35-50

Anillo de comprobación DIN 2250 C Ø nominal 40 mm

484030 40

Aparato de medición rápida para interiores digital XT Hologiccon Bluetooth Capacidad de medición 20-25 mm

428702 20-25

Cable de conexión Tipo R2

498948 R2

Anillo de comprobación DIN 2250 C Ø nominal 22 mm

484030 22

Aparato de medición rápida para interiores digital XT Hologiccon Bluetooth Capacidad de medición 25-35 mm

428702 25-35

Cable de conexión Tipo USB2

498948 USB2

Cabeza de medición de recambio XT Capacidad de medición 35-50 mm

428605 35-50

Anillo de comprobación DIN 2250 C Ø nominal 30 mm

484030 30

Radioreceptor Bluetooth para Bowers Tipo

498952

Juego de mordazas de medición 3 piezas Capacidad de medición 20-25 mm

428745 20-25

Juego de muelle recuperador 3 piezas Capacidad de medición 20-25 mm

428746 20-25

Juego de mordazas de medición 3 piezas Capacidad de medición 25-35 mm

428745 25-35

Juego de muelle recuperador 3 piezas Capacidad de medición 25-35 mm

428746 25-35

Juego de mordazas de medición 3 piezas Capacidad de medición 35-50 mm

428745 35-50

Juego de muelle recuperador 3 piezas Capacidad de medición 35-50 mm

428746 35-50