



## Juego de aparato de medición rápida para interiores digital XT Holematic con Bluetooth, Capacidad de medición: 50-100mm



### Datos de pedido

Número de pedido	428752 50-100
GTIN	5051102207601
Clase de artículo	46B

### Descripción

#### Ejecución:

**Aparatos de medición rápida de interiores de 3 puntos Holematic** para la medición de agujeros ciegos a partir de tam. 12,5–16. Mordazas de medición fijas de MD, a partir de tam. 12,5–16 con insertos de MD. Lectura a través de un indicador digital amplio de alto contraste. Medición segura sin fallos, sin nonio. Compatible con la aplicación opcional HCT (Hoffmann Group Connected Tools). Disponible sin costes para Android e iOS.

#### Ventaja:

Medición rápida y repetitiva con empuñadura de pistola y presión de medición.

#### Función:

- **Cambio mm / pulgadas.**
- **Ajuste de 2 valores de preajuste.**
- **Botón pulsador de valor de espera de conexión / desconexión.**

IP67: Existe protección contra la inmersión temporal en agua y contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como protección completa contra el contacto.

#### Suministro:

Aparatos de medición rápida de interior digitales n.º 428702, y anillos de comprobación con certificado de prueba UKAS.

#### Partes opcionales:

Cable de datos n.º 498948, unidad USB n.º 498952, anillos de comprobación n.º 484030, prolongaciones n.º 428510.

#### Pieza de repuesto:

Cabezas de medición de recambio n.º 428605, mordazas de medición n.º 428745, soporte de cuchilla n.º 428746.

## Descripción técnica

Ø anillo de comprobación	65 / 80 mm
Límite de error	0,005 mm
Capacidad de medición	50 - 100 mm
Lectura	0,001 mm
Cantidad de cabezas de medición	3
N.º de artículo pilas/baterías incluidas	081560 CR2032
Cantidad de pilas contenidas	1
Serie	HCT
Clase de protección IP	IP 67
Suministro de energía	con pilas
Aplicación de radio	HID (Human Interface Device)
Aplicación de radio	Aplicación móvil HCT
Aplicación de radio	Software del fabricante
Norma	DIN 863
Lectura conmutable	mm / pulgadas
Interfaz	Interfaz RS232C
Interfaz	Interfaz USB
Interfaz	Interfaz Bluetooth
Técnica de medición	digital
Embalaje	caja estable
Calibración	S6
Tipo de producto	Instrumento de medición para interiores de 3 puntos

## Servicios

020550 50-100

Calibración Juego micrómetros de interiores Capacidad de medición 50-100 mm

## Accesorios

Aparato de medición rápida para interiores digital XT Hologiccon Bluetooth Capacidad de medición 65-80 mm	428702 65-80
Anillo de comprobaciónDIN 2250 C Ø nominal 60 mm	484030 60
Anillo de comprobaciónDIN 2250 C Ø nominal 70 mm	484030 70
Radioreceptor Bluetooth para Bowers Tipo	498952
Aparato de medición rápida para interiores digital XT Hologiccon Bluetooth Capacidad de medición 50-65 mm	428702 50-65
Prolongación para micrómetros de interiores Tipo 5/150	428510 5/150
Cable de conexión Tipo USB2	498948 USB2
Cabeza de medición de recambio XT Capacidad de medición 80-100 mm	428605 80-100
Cabeza de medición de recambio XT Capacidad de medición 65-80 mm	428605 65-80
Pila redonda / pila especial Tipo de pila CR2032	081560 CR2032
Aparato de medición rápida para interiores digital XT Hologiccon Bluetooth Capacidad de medición 80-100 mm	428702 80-100
Cabeza de medición de recambio XT Capacidad de medición 50-65 mm	428605 50-65
Cable de conexión Tipo R2	498948 R2
Anillo de comprobaciónDIN 2250 C Ø nominal 90 mm	484030 90
Juego de mordazas de medición3 piezas Capacidad de medición 50-65 mm	428745 50-65
Juego de muelle recuperador3 piezas Capacidad de medición 50-65 mm	428746 50-65
Juego de mordazas de medición3 piezas Capacidad de medición 65-80 mm	428745 65-80
Juego de muelle recuperador3 piezas Capacidad de medición 65-80 mm	428746 65-80

Juego de mordazas de medición 3 piezas Capacidad de medición 80-100 mm

428745 80-100

Juego de muelle recuperador 3 piezas Capacidad de medición 80-100 mm

428746 80-100