



## Juego de aparato de medición rápida para interiores digital XT Holematic con Bluetooth, Capacidad de medición: 6-10mm



### Datos de pedido

Número de pedido	428752 6-10
GTIN	5051102207519
Clase de artículo	46B

### Descripción

#### Ejecución:

**Aparatos de medición rápida de interiores de 3 puntos Holematic** para la medición de agujeros ciegos a partir de tam. 12,5–16. Mordazas de medición fijas de MD, a partir de tam. 12,5–16 con insertos de MD. Lectura a través de un indicador digital amplio de alto contraste. Medición segura sin fallos, sin nonio. Compatible con la aplicación opcional HCT (Hoffmann Group Connected Tools). Disponible sin costes para Android e iOS.

#### Ventaja:

Medición rápida y repetitiva con empuñadura de pistola y presión de medición.

#### Función:

- **Cambio mm / pulgadas.**
- **Ajuste de 2 valores de preajuste.**
- **Botón pulsador de valor de espera de conexión / desconexión.**

IP67: Existe protección contra la inmersión temporal en agua y contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como protección completa contra el contacto.

#### Suministro:

Aparatos de medición rápida de interior digitales n.º 428702, y anillos de comprobación con certificado de prueba UKAS.

#### Partes opcionales:

Cable de datos n.º 498948, unidad USB n.º 498952, anillos de comprobación n.º 484030, prolongaciones n.º 428510.

#### Pieza de repuesto:

Cabezas de medición de recambio n.º 428605, mordazas de medición n.º 428745, soporte de cuchilla n.º 428746.

## Descripción técnica

Ø anillo de comprobación	8 mm
Lectura	0,001 mm
Cantidad de cabezas de medición	2
Límite de error	0,004 mm
Capacidad de medición	6 - 10 mm
Cantidad de pilas contenidas	1
N.º de artículo pilas/baterías incluidas	081560 CR2032
Serie	HCT
Clase de protección IP	IP 67
Suministro de energía	con pilas
Aplicación de radio	HID (Human Interface Device)
Aplicación de radio	Aplicación móvil HCT
Aplicación de radio	Software del fabricante
Norma	DIN 863
Lectura conmutable	mm / pulgadas
Interfaz	Interfaz RS232C
Interfaz	Interfaz USB
Interfaz	Interfaz Bluetooth
Técnica de medición	digital
Embalaje	caja estable
Calibración	S6
Tipo de producto	Instrumento de medición para interiores de 3 puntos

## Servicios

020550 6-10

Calibración Juego micrómetros de interiores Capacidad de medición 6-10 mm

## Accesorios

Pila redonda / pila especial Tipo de pila CR2032	081560 CR2032
Anillo de comprobación DIN 2250 C Ø nominal 8 mm	484030 8
Cable de conexión Tipo USB2	498948 USB2
Prolongación para micrómetros de interiores Tipo 1/63	428510 1/63
Cabeza de medición de recambio XT Capacidad de medición 8-10 mm	428605 8-10
Radorreceptor Bluetooth para Bowers Tipo	498952
Cable de conexión Tipo R2	498948 R2
Cabeza de medición de recambio XT Capacidad de medición 6-8 mm	428605 6-8
Juego de mordazas de medición 3 piezas Capacidad de medición 6-8 mm	428745 6-8
Juego de muelle recuperador 3 piezas Capacidad de medición 6-8 mm	428746 6-8
Juego de mordazas de medición 3 piezas Capacidad de medición 8-10 mm	428745 8-10
Juego de muelle recuperador 3 piezas Capacidad de medición 8-10 mm	428746 8-10