



Llave estrella de dos bocas, acodado profundo, fosfatadas, Ancho de llave: 12X13mm



Datos de pedido

Número de pedido	615900 12X13
GTIN	4045197385383
Clase de artículo	62A

Descripción

Ejecución:

Forjada en estampa. Con anchos de llave de tolerancia estricta.
Con mango ovalado.

Norma:

DIN 838 / ISO 3318

Material:

Acero al cromo-vanadio, fosfatado.

Descripción técnica

Anchura de llave l_1	12 mm
Ø de anillo máximo D_2 máx.	21 mm
Anchura de llave l_2	13 mm
Ø de anillo máximo D_1 máx.	20 mm
Longitud llave L	216 mm
Medidas anchos de llave	métrico
Superficie	fosfatadas
Atributo del nombre de producto	fosfatadas
Tipo de producto	Llave

