



Llave estrella de dos bocas, acodado profundo, fosfatadas, Ancho de llave: 18X19mm



Datos de pedido

Número de pedido	615900 18X19
GTIN	4045197385475
Clase de artículo	62A

Descripción

Ejecución:

Forjada en estampa. Con anchos de llave de tolerancia estricta.
Con mango ovalado.

Norma:

DIN 838 / ISO 3318

Material:

Acero al cromo-vanadio, fosfatado.

Descripción técnica

Anchura de llave D_2	19 mm
Anchura de llave D_1	18 mm
Ø de anillo máximo D_1 máx.	28 mm
Longitud llave L	290 mm
Ø de anillo máximo D_2 máx.	29 mm
Medidas anchos de llave	métrico
Superficie	fosfatadas
Atributo del nombre de producto	fosfatadas
Tipo de producto	Llave

