



Vaso de punta de dentado múltiple, corto 1/2 pulgada, para tornillos: M14



Datos de pedido

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 642800 M14 |
| GTIN | 4018754006458 |
| Clase de artículo | 63A |

Descripción

Ejecución:

Fabricación compleja de dos piezas. Cuerpo templado de forma óptima para absorber y transmitir la energía de accionamiento. Cuadrado interior de tolerancia estricta para un alojamiento seguro y estable en la herramienta de accionamiento. Cuadrado interior según **DIN 3120**.

Aplicación:

Para tornillos XZN

Norma:

DIN 2324

Material:

Acero Alloy al cromo, cromado por níquel resistente al desprendimiento. Pivote de un material duro de alta dureza, brillante.

Descripción técnica

| | |
|---------------------------|------------------|
| Ø lado carraca | 23,7 mm |
| para tornillos | M14 |
| Longitud | 60 mm |
| Cuadrado de accionamiento | 1/2 pul |
| Perfil de salida | Dentado múltiple |
| Tipo de producto | Vaso |

