



## Vaso de 6 caras articulado, 1/2 pulgada, Ancho de llave: 17mm



### Datos de pedido

Número de pedido	642600 17
GTIN	4018754006205
Clase de artículo	63A

### Descripción

#### Ejecución:

De acero forjado de alta calidad, interior avellanado para un ajuste rápido de las cabezas de tornillo. Cuadrados interiores de tolerancia estricta para un alojamiento seguro y sin oscilaciones en la herramienta de accionamiento. Cuadrado interior según **DIN 3120**.

Dirección de la fibra óptima gracias al forjado especial. Anchos de llave de tolerancia estrecha. Sin deslizamiento en el borde del tornillo; las cabezas de tornillo y las tuercas quedan protegidas. Templado en baño de aceite libre de tensiones y resbalamiento; en consecuencia, precisión de ajuste exacta. Superficie con acabada redondeada. Hexagonal con perfil **AS-Drive**.

#### Material:

Acero Alloy al cromo, cromado por níquel con resistencia al desprendimiento.

### Descripción técnica

Ø lado de salida	23,5 mm
Longitud	70 mm
Ancho de llave	17 mm
Cuadrado de accionamiento	1/2 pul
Perfil de salida	Llave de vaso de 6 caras
Tipo de producto	Vaso

