



Vaso de 1/2 pulgada para Torx®, Perfil Torx®: E18



Datos de pedido

Número de pedido	642700 E18
GTIN	4018754007301
Clase de artículo	63A

Descripción

Ejecución:

De acero forjado de alta calidad, interior avellanado para un ajuste rápido de las cabezas de tornillo. Cuadrados de tolerancia estricta para un alojamiento seguro y sin oscilaciones en el accionamiento. Cuadrados hembras según **DIN 3120**.

Dirección de la fibra óptima gracias al forjado especial. Anchos de llave de tolerancia estrecha. Sin resbalamiento por las esquinas de los tornillos. Se protegen las cabezas de tornillo y las tuercas. Templado en baño de aceite libre de tensiones y resbalamiento; en consecuencia, precisión de ajuste exacta. Superficie con acabado redondeado.

Material:

Acero Alloy al cromo, cromado por níquel con resistencia al desprendimiento.

Cuadrado de accionamiento: 1/2 pul

Medida de perfil A: 16,6 mm

Ø lado de salida: 21 mm

Longitud: 38 mm

Descripción técnica

Medida de perfil A	16,6 mm
Ø lado de salida	21 mm
Perfil Torx®	E18
Longitud	38 mm

Cuadrado de accionamiento	1/2 pul
Perfil de salida	Llave de vaso para tornillos TORX®
Material	Acero aleado al cromo
Superficie	cromado sobre níquel
Tipo de producto	Vaso