

Garant**Carros de taller telescópicos, Cantidad de cubetas: 3****Datos de pedido**

Número de pedido	914500 3
GTIN	4045197892058
Clase de artículo	9GT

Descripción**Ejecución:**

El carro de taller telescópico está construido de chapa de acero embutida, estable, con cubeta de fondo espaciosa, 2 compartimentos y tapa con reborde contra caída por rodadura todo alrededor y soporte de X-ABS insertado.

Dos tubos telescópicos con muelles de gas integrados (20 kg de fuerza elástica cada uno) sirven de apoyo para la apertura y el cierre del carro. Al cerrarse, los tubos telescópicos se deslizan unos dentro de otros, gracias a lo cual no sobresale ninguna pieza una vez está cerrado el carro. Con manija abatible para tirar y empujar.

Con cierre central por medio de **cerradura de pasador cilíndrico**. Con ruedas de rodadura provistas de rodamientos de rodillos (2 orientables con freno de bloqueo, 2 fijas).

Suministro:

Incluido material separador. 6 regletas separadoras 365 mm, 1 regleta separadora 435 mm, 1 regleta separadora para cubeta de fondo.

Lacado:

De dos colores, **por recubrimiento de polvo**, plata combinado con azul acero RAL 7016.

Cerradura de pasador cilíndrico: Bombillo modular

Altura abierto: 935 mm

Altura cerrado: 520 mm

Anchura: 670 mm

Profundidad: 365 mm
Estante con bandeja anchura útil: 435 mm
Estante con bandeja profundidad útil: 330 mm

Descripción técnica

Altura abierto	935 mm
Estante con bandeja anchura útil	435 mm
Estante con bandeja profundidad útil	330 mm
Capacidad de carga por tapa / estante con bandeja	20 kg
Capacidad de carga cubeta de fondo	40 kg
Altura cerrado	520 mm
Peso	24,4 kg
Profundidad	365 mm
Anchura	670 mm
Número cubetas	3
Cerradura de pasador cilíndrico	Bombillo modular
Tipo de producto	Carros de taller

Accesorios

Casquillo de la cerradura 225-010-43 sin bombillo	914208
Juego esteras antideslizantes 5 piezas para carro de taller Tipo 3	914996 3