



Juego de llaves acodadas hexagonales cromado, Número de destornilladores: 9



Datos de pedido

Número de pedido	626095 9
GTIN	7610733085316
Clase de artículo	63D

Descripción

Ejecución:

Vástago acodado según DIN ISO 2936 L, superficies frontales mecanizadas en plano y biseladas. Acero al cromovanadio, completamente templado (tenaz). Aleación especial PB Swiss Tools, superficie niquelada y cromada.

Contenido:

1 llave acodada n.º 626090: Tam. 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10
Almacenamiento en: Soporte de plástico

Descripción técnica

Número de destornilladores	9
Perfil de salida	Destornillador de 6 caras
Tipo de producto	Destornilladores

Accesorios

Llave acodada hexagonal, largacromadas Hexágono 10 mm	626090 10
Soporte de plástico para llave acodada de 6 caras Cantidad de alojamientos 9	627255 9

Llave acodada hexagonal, largacromadas Hexágono 1,5 mm	626090 1,5
Llave acodada hexagonal, largacromadas Hexágono 5 mm	626090 5
Llave acodada hexagonal, largacromadas Hexágono 3 mm	626090 3
Llave acodada hexagonal, largacromadas Hexágono 4 mm	626090 4
Llave acodada hexagonal, largacromadas Hexágono 6 mm	626090 6
Llave acodada hexagonal, largacromadas Hexágono 8 mm	626090 8
Llave acodada hexagonal, largacromadas Hexágono 2,5 mm	626090 2,5
Llave acodada hexagonal, largacromadas Hexágono 2 mm	626090 2