

Garant**Carro de taller con 4 departamentos extraíbles, Cantidad de departamentos extraíbles: 4****Datos de pedido**

Número de pedido	914505 4
GTIN	4045197892065
Clase de artículo	9GT

Descripción**Ejecución:**

La carcasa de chapa de acero estable del carro de taller está dotada de paredes laterales perforadas para el alojamiento de accesorios. Con departamentos extraíbles subdivisibles. Caja de fondo de gran capacidad para el almacenamiento de herramientas relativamente grandes. Se cierra por persianas metálicas mediante **cerradura de pasador cilíndrico**. Con ruedas de rodadura provistas de rodamientos de rodillos (2 orientables con freno de bloqueo, 2 fijas). Bandeja de acero con soporte X-ABS insertado. Mango sólido y ergonómico de PP reforzado por fibra de vidrio.

Suministro:

Incluido material separador. 8 regletas separadoras 380 mm, 2 regletas separadoras 500 mm, material de fijación.

Lacado:

De dos colores, **por recubrimiento de polvo**, plata combinado con azul acero RAL 7016.

Cerradura de pasador cilíndrico: Bombillo modular

Altura: 950 mm

Anchura: 660 mm

Profundidad: 380 mm

Cajón anchura útil: 500 mm

Cajón profundidad útil: 295 mm
Peso: 34 kg

Descripción técnica

Profundidad	380 mm
Anchura	660 mm
Cajón anchura útil	500 mm
Altura	950 mm
Peso	34 kg
Cajón profundidad útil	295 mm
Cantidad de departamentos extraíbles	4
Ejecución	con persianas
Capacidad de carga cajón/estante extraíble	15 kg
Extensión cajón (extensión parcial/total)	75 %
Retícula panel perforado Hoffmann	9×9 mm
Cerradura de pasador cilíndrico	Bombillo modular
Tipo de producto	Carros de taller

Accesorios

Juego esteras antideslizantes 5 piezas para carro de taller Tipo 1	914996 1
Casquillo de la cerradura 225-010-41 sin bombillo	914209