

Garant GRIDLINE

Carros de taller con cajones de extensión total, 20×16G, Cantidad de cajones: 5**Datos de pedido**

Número de pedido	914540 5
GTIN	4045197892188
Clase de artículo	9GT

Descripción**Ejecución:**

Carro de taller con bandeja X-ABS resistente a los arañazos y antideslizante que protege al máximo las superficies. Sustitución sencilla de la bandeja por otros tableros de trabajo (p. ej., bambú) o por un tablero de trabajo de bambú con tornillo de banco.

Colocación:

Altura frontal de cajón: 75; 75; 200; 200; 200 mm

Suministro:

Incluye subdivisiones:

por cada cajón de 75 mm 1 separador ranurado n.º 951510 tam. 75,

por cada cajón de 125 mm, y 1 separador ranurado n.º 951510 tam. 125.

Lacado:

De dos colores, **por recubrimiento de polvo**, plata combinado con azul acero RAL 7016.

Nota:

Portavalores opcional / compartimento lateral n.º 914791 no integrado en el cierre centralizado del carro de taller; cierre con una cerradura de pasador cilíndrico separada.

Para cajones de una altura de 200 mm ahora también son adecuadas las regletas separadoras ranuradas n.º 951510 tam. 200, así como las regletas de borde n.º 951560 tam. 200 y las paredes separadoras encajables n.º 951741 - 951821 en tam. 200 respectivamente.

Encontrará otros accesorios y material separador en el grupo 95. Material separador adecuado:

Regletas de borde ranuradas n.º 951560 tam. 75 y tam. 200;
separadores ranurados n.º 951510 tam. 75 y tam. 200;
paredes separadoras encajables n.º 951721 – 951821 tam. 75 y n.º 951741 – 951821 tam. 200.

Descripción técnica

Peso	68,2 kg
Cajón anchura útil	500 mm
Anchura	800 mm
Profundidad	500 mm
Cajón profundidad útil	400 mm
Altura	1000 mm
Cantidad de cajones	5
Cajón anchura útil en G	20
Cajón profundidad útil en G	16
Desbloqueo individual de cajones	Monomanual
Cajones superficie útil en G	20×16
Capacidad de carga cajón/estante extraíble	40 kg
Extensión cajón (extensión parcial/total)	100 %
Extensión de cajones	Bloqueo de extensión
Retícula panel perforado Hoffmann	9×9 mm
Cajones, anchura útil×profundidad útil en G	20×16G
Cerradura de pasador cilíndrico	Bombillo modular
Tipo de producto	Carros de taller

Accesorios

Separadores ranurados Profundidad 16G Adecuada para altura frontal de cajón 75 mm	951510 75
Separadores ranurados Profundidad 16G Adecuada para altura frontal de cajón 125 mm	951510 125

Juego de ruedas para carro de taller y banco de trabajo
sobre ruedas Tipo G

915567 G

Tapa de cerradura para GridLine Tipo VA21

914227 VA21