

Garant GRIDLINE

## Carro de taller ToolCar con ComfortClose, 20×16G, Cantidad de cajones: 6



### Datos de pedido

Número de pedido	914524 6
GTIN	4045197892140
Clase de artículo	9GT

### Descripción

#### Ejecución:

El carro de taller ToolCar con **estera GridLine GARANT** es resistente a los arañazos, antideslizante y protege al máximo las superficies. Sustitución sencilla de la bandeja por otros tableros de trabajo (p. ej., bambú) o por un tablero de trabajo de bambú con tornillo de banco. Portavalores / compartimento lateral con cierre centralizado, junto con los cajones. Los frontales de los cajones y los largueros del carro están recubiertos con parachoques de LDPE. Estos evitan que se dañen las superficies y piezas de trabajo sensibles en caso de colisión.

**GARANT ComfortClose.** Cajones con autocierre y amortiguación.

#### Colocación:

Altura frontal de cajón: 75; 75; 75; 125; 200; 200 mm

#### Suministro:

Incluye subdivisiones:

por cada cajón de 75 mm 1 separador ranurado n.º 951510 tam. 75,

por cada cajón de 125 mm, y 1 separador ranurado n.º 951510 tam. 125.

#### Lacado:

De dos colores, **por recubrimiento de polvo**, plata combinado con azul acero RAL 7016.

#### Nota:

Para cajones de una altura de 200 mm ahora también son adecuadas las regletas separadoras ranuradas n.º 951510 tam. 200, así como las regletas de borde n.º 951560 tam. 200 y las paredes separadoras encajables n.º 951741 - 951821 en tam. 200 respectivamente.

Encontrará otros accesorios y material separador en el grupo 95. Material separador adecuado:  
 Regletas de borde ranuradas n.º 951560 tam. 75; tam. 125 y tam. 200;  
 regletas separadoras ranuradas n.º 951510 tam. 75; tam. 125 y tam. 200;  
 paredes separadoras encajables n.º 951721 - 951821 tam. 75; n.º 951731 - 951821 tam. 125 y n.º 951741 - 951821 tam. 200.

## Descripción técnica

Cajón profundidad útil	400 mm
Anchura	800 mm
Altura	1000 mm
Cajón anchura útil	500 mm
Peso	78 kg
Cantidad de cajones	6
Profundidad	500 mm
Cajón anchura útil en G	20
Cajón profundidad útil en G	16
Serie	Carro de taller ToolCar
Serie	ToolCar
Desbloqueo individual de cajones	Monomanual
Cajones superficie útil en G	20×16
Capacidad de carga cajón/estante extraíble	30 kg
Extensión cajón (extensión parcial/total)	100 %
Extensión de cajones	Bloqueo de extensión
Retícula panel perforado Hoffmann	9×9 mm
Cajones, anchura útil×profundidad útil en G	20×16G
Cerradura de pasador cilíndrico	Bombillo modular
Tipo de producto	Carros de taller

## Accesorios

Separadores ranurados Profundidad 16G Adecuada para altura frontal de cajón 75 mm

951510 75

Separadores ranurados Profundidad 16G Adecuada para altura frontal de cajón 125 mm

951510 125

Juego de ruedas para carro de taller y banco de trabajo sobre ruedas Tipo G

915567 G

Tapa de cerradura para GridLine Tipo VA21

914227 VA21