

Garant GRIDLINE

Carros de taller con cajones de extensión total, 20×16G, Cantidad de cajones: 8**Datos de pedido**

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 914540 8 |
| GTIN | 4045197892218 |
| Clase de artículo | 9GT |

Descripción**Ejecución:**

Carro de taller con bandeja X-ABS resistente a los arañazos y antideslizante que protege al máximo las superficies. Sustitución sencilla de la bandeja por otros tableros de trabajo (p. ej., bambú) o por un tablero de trabajo de bambú con tornillo de banco.

Colocación:

Altura frontal de cajón: 75; 75; 75; 75; 75; 125; 125; 125 mm

Suministro:

Incluye subdivisiones:

por cada cajón de 75 mm 1 separador ranurado n.º 951510 tam. 75,

por cada cajón de 125 mm, y 1 separador ranurado n.º 951510 tam. 125.

Lacado:

De dos colores, **por recubrimiento de polvo**, plata combinado con azul acero RAL 7016.

Nota:

Portavalores opcional / compartimento lateral n.º 914791 no integrado en el cierre centralizado del carro de taller; cierre con una cerradura de pasador cilíndrico separada.

Para cajones de una altura de 200 mm ahora también son adecuadas las regletas separadoras ranuradas n.º 951510 tam. 200, así como las regletas de borde n.º 951560 tam. 200 y las paredes separadoras encajables n.º 951741 - 951821 en tam. 200 respectivamente.

Encontrará otros accesorios y material separador en el grupo 95. Material separador adecuado:

Regletas de borde ranuradas n.º 951560 tam. 75 y tam. 125;
separadores ranurados n.º 951510 tam. 75 y tam. 125;
paredes separadoras encajables n.º 951721 – 951821 tam. 75 y n.º 951731 – 951821 tam. 125.

Descripción técnica

| | |
|---|----------------------|
| Altura | 1000 mm |
| Cajón anchura útil | 500 mm |
| Profundidad | 500 mm |
| Cantidad de cajones | 8 |
| Peso | 78,2 kg |
| Cajón profundidad útil | 400 mm |
| Anchura | 800 mm |
| Cajón anchura útil en G | 20 |
| Cajón profundidad útil en G | 16 |
| Desbloqueo individual de cajones | Monomanual |
| Cajones superficie útil en G | 20×16 |
| Capacidad de carga cajón/estante extraíble | 40 kg |
| Extensión cajón (extensión parcial/total) | 100 % |
| Extensión de cajones | Bloqueo de extensión |
| Retícula panel perforado Hoffmann | 9×9 mm |
| Cajones, anchura útil×profundidad útil en G | 20×16G |
| Cerradura de pasador cilíndrico | Bombillo modular |
| Tipo de producto | Carros de taller |

Accesorios

Separadores ranurados Profundidad 16G Adecuada para altura frontal de cajón 75 mm

951510 75

Separadores ranurados Profundidad 16G Adecuada para altura frontal de cajón 125 mm

951510 125

Juego de ruedas para carro de taller y banco de trabajo
sobre ruedas Tipo G

915567 G

Tapa de cerradura para GridLine Tipo VA21

914227 VA21