

Garant GRIDLINE

Banco de trabajo sobre ruedas ToolTruck con cajones de extensión total, 20x16G, Cantidad de cajones: 8**Datos de pedido**

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 914560 8 |
| GTIN | 4045197892256 |
| Clase de artículo | 9GT |

Descripción**Ejecución:**

El banco de trabajo sobre ruedas ToolTruck está equipado con un tablero de trabajo de X-ABS para exigencias técnicas elevadas. Compartimento de armario con **2 estantes de almacenamiento** y puerta. **Los largueros del carro están recubiertos con parachoques de LDPE.**

Un **cierre centralizado** bloquea a la vez la puerta del compartimento de armario y los cajones.

Colocación:

Altura frontal de cajón: 75; 75; 75; 75; 75; 125; 125; 125 mm

Suministro:

Incluye subdivisiones:

por cada cajón de 75 mm 1 separador ranurado n.º 951510 tam. 75,

por cada cajón de 125 mm, y 1 separador ranurado n.º 951510 tam. 125.

Lacado:

De dos colores, **por recubrimiento de polvo**, plata combinado con azul acero RAL 7016.

Nota:

Portavalores / compartimento lateral opcional n.º 914791 no integrado en el cierre centralizado del ToolTruck; cierre mediante cerradura de pasador cilíndrico separada.

Para cajones de una altura de 200 mm ahora también son adecuadas las regletas separadoras ranuradas n.º 951510 tam. 200, así como las regletas de borde n.º 951560 tam. 200 y las paredes separadoras encajables n.º 951741 - 951821 en tam. 200 respectivamente.

Encontrará otros accesorios y material separador en el grupo 95. Material separador adecuado:

Regletas de borde ranuradas n.º 951560 tam. 75 y tam. 125;
separadores ranurados n.º 951510 tam. 75 y tam. 125;
paredes separadoras encajables n.º 951721 – 951821 tam. 75 y n.º 951731 – 951821 tam. 125.

Descripción técnica

| | |
|--|--|
| Profundidad | 500 mm |
| Peso | 102 kg |
| Cajón profundidad útil | 400 mm |
| Anchura | 1195 mm |
| Altura | 1000 mm |
| Cajón anchura útil | 500 mm |
| Cantidad de cajones | 8 |
| Cajón anchura útil en G | 20 |
| Cajón profundidad útil en G | 16 |
| Cajones superficie útil en G | 20×16 |
| Serie | Banco de trabajo sobre ruedas ToolTruck |
| Serie | ToolTruck |
| Desbloqueo individual de cajones | Monomanual |
| Configurador relevante | sí |
| Capacidad de carga cajón/estante extraíble | 40 kg |
| Extensión cajón (extensión parcial/total) | 100 % |
| Extensión de cajones | Bloqueo de extensión |
| Retícula panel perforado Hoffmann | 9×9 mm |
| Cerradura de pasador cilíndrico | Bombillo modular |
| Atributo del nombre de producto | 20×16G |
| Tipo de producto | Banco de trabajo móvil |

Accesorios

| | |
|--|-------------|
| Separadores ranurados Profundidad 16G Adecuada para altura frontal de cajón 75 mm | 951510 75 |
| Separadores ranurados Profundidad 16G Adecuada para altura frontal de cajón 125 mm | 951510 125 |
| Baldafijo Tipo 1 | 914774 1 |
| Juego de ruedas para carro de taller y banco de trabajo sobre ruedas Tipo G | 915567 G |
| Tapa de cerradura para GridLine Tipo VA21 | 914227 VA21 |