

Garant GRIDLINE

Banco de trabajo sobre ruedas ToolTruck, con cajones de extensión total Comfort Close, 20×16G, Cantidad de cajones: 6



Datos de pedido

Número de pedido	914564 6
GTIN	4045197892263
Clase de artículo	9GT

Descripción

Ejecución:

El banco de trabajo sobre ruedas ToolTruck está equipado con un tablero de trabajo de X-ABS para exigencias técnicas elevadas. Compartimento de armario con **2 estantes de almacenamiento** y puerta. **Los largueros del carro están recubiertos con parachoques de LDPE.**

Un **cierre centralizado** bloquea la puerta del compartimento de armario y, al mismo tiempo, los cajones.

GARANT Comfort Close, cajones con autocierre y amortiguación.

Colocación:

Altura frontal de cajón: 75; 75; 75; 125; 200; 200 mm

Suministro:

Incluye subdivisiones:

por cada cajón de 75 mm 1 separador ranurado n.º 951510 tam. 75,

por cada cajón de 125 mm, y 1 separador ranurado n.º 951510 tam. 125.

Lacado:

De dos colores, **por recubrimiento de polvo**, plata combinado con antracita RAL 7016.

Atención:

Solo se puede instalar un cajón interior en el compartimento del armario.

Nota:

Portavalores opcional / compartimento lateral n.º 914791 no integrado en el cierre centralizado del ToolTruck; cierre con una cerradura de pasador cilíndrico separada.

Para cajones de una altura de 200 mm ahora también son adecuadas las regletas separadoras ranuradas n.º 951510 tam. 200, así como las regletas de borde n.º 951560 tam. 200 y las paredes separadoras encajables n.º 951741 - 951821 en tam. 200 respectivamente.

Encontrará otros accesorios y material separador en el grupo 95. Material separador adecuado:
 Regletas de borde ranuradas n.º 951560 tam. 75; tam. 125 y tam. 200;
 regletas separadoras ranuradas n.º 951510 tam. 75; tam. 125 y tam. 200;
 paredes separadoras encajables n.º 951721 - 951821 tam. 75; n.º 951731 - 951821 tam. 125 y n.º 951741 - 951821 tam. 200.

Descripción técnica

Cajón anchura útil	500 mm
Anchura	1195 mm
Profundidad	500 mm
Cantidad de cajones	6
Altura	1000 mm
Cajón profundidad útil	400 mm
Cajón anchura útil en G	20
Cajón profundidad útil en G	16
Cajones superficie útil en G	20×16
Serie	Banco de trabajo sobre ruedas ToolTruck
Serie	ToolTruck
Desbloqueo individual de cajones	Monomanual
Configurador relevante	sí
Capacidad de carga cajón/estante extraíble	30 kg
Extensión cajón (extensión parcial/total)	100 %
Extensión de cajones	Bloqueo de extensión
Retícula panel perforado Hoffmann	9×9 mm
Cerradura de pasador cilíndrico	bombillo modular
Atributo del nombre de producto	20×16G
Tipo de producto	Banco de trabajo móvil

Productos adecuados

<https://www.hoffmann-group.com/ES/es/hom/p/914564-6>
