

Garant GRIDLINE

Banco de trabajo sobre ruedas ToolTruck con tablero de trabajo de bambú, 20×16G, Cantidad de cajones: 8



Datos de pedido

Número de pedido	914568 8
GTIN	4045197892294
Clase de artículo	9GT

Descripción

Ejecución:

El banco de trabajo sobre ruedas ToolTruck está equipado con un tablero de trabajo de **bambú** con un grosor de 25 mm (apto para el montaje de un tornillo de banco). Compartimento de armario con **2 estantes de almacenamiento** y puerta. **Los largueros del carro están recubiertos con parachoques de LDPE.**

Un **cierre centralizado** bloquea a la vez la puerta del compartimento de armario y los cajones.

Colocación:

Altura frontal de cajón: 75; 75; 75; 75; 75; 125; 125; 125 mm

Suministro:

Incluye subdivisiones:

por cada cajón de 75 mm 1 separador ranurado n.º 951510 tam. 75,

por cada cajón de 125 mm, y 1 separador ranurado n.º 951510 tam. 125.

Lacado:

De dos colores, **por recubrimiento de polvo**, plata combinado con azul acero RAL 7016.

Nota:

Portavalores / compartimento lateral opcional n.º 914791 no integrado en el cierre centralizado del ToolTruck; cierre mediante cerradura de pasador cilíndrico separada.

Para cajones de una altura de 200 mm ahora también son adecuadas las regletas separadoras ranuradas n.º 951510 tam. 200, así como las regletas de borde n.º 951560 tam. 200 y las paredes separadoras encajables n.º 951741 - 951821 en tam. 200 respectivamente.

Encontrará otros accesorios y material separador en el grupo 95. Material separador adecuado:

Regletas de borde ranuradas n.º 951560 tam. 75 y tam. 125;
separadores ranurados n.º 951510 tam. 75 y tam. 125;
paredes separadoras encajables n.º 951721 – 951821 tam. 75 y n.º 951731 – 951821 tam. 125.

Descripción técnica

Cajón profundidad útil	400 mm
Cantidad de cajones	8
Profundidad	500 mm
Peso	104 kg
Altura	1000 mm
Cajón anchura útil	500 mm
Anchura	1195 mm
Cajón anchura útil en G	20
Cajón profundidad útil en G	16
Cajones superficie útil en G	20×16
Serie	Banco de trabajo sobre ruedas ToolTruck
Serie	ToolTruck
Desbloqueo individual de cajones	Monomanual
Configurador relevante	sí
Capacidad de carga cajón/estante extraíble	40 kg
Extensión cajón (extensión parcial/total)	100 %
Extensión de cajones	Bloqueo de extensión
Retícula panel perforado Hoffmann	9×9 mm
Cerradura de pasador cilíndrico	Bombillo modular
Atributo del nombre de producto	20×16G
Tipo de producto	Banco de trabajo móvil

Accesorios

Separadores ranurados Profundidad 16G Adecuada para altura frontal de cajón 75 mm	951510 75
Baldafijo Tipo 1	914774 1
Separadores ranurados Profundidad 16G Adecuada para altura frontal de cajón 125 mm	951510 125
Juego de ruedas para carro de taller y banco de trabajo sobre ruedas Tipo G	915567 G
Tapa de cerradura para GridLine Tipo VA21	914227 VA21