

Garant GRIDLINE

Banco de trabajo sobre ruedas con 5 cajones, extraíble por ambos lados, 20×16G, Cantidad de cajones: 5**Datos de pedido**

Número de pedido	914582 5
GTIN	4045197892317
Clase de artículo	9GT

Descripción**Ejecución:**

La carcasa de chapa de acero del banco de trabajo rodante lleva 2 compartimentos integrados. La pared lateral está perforada al asiento con accesorios, 9×9 mm en retículas de 37 mm. Interior del cajón liso, pero apropiado para la subdivisión de cajones. El desbloqueo de los cajones se realiza mediante un asa de desbloqueo integrada en el tirador. Cajón cerrable centralmente por medio de **cerradura de pasador cilíndrico**. Con ruedas provistas de rodamientos de rodillos (2 ruedas orientables con freno de bloqueo, 2 ruedas fijas). Tablero de trabajo de 25 mm de grosor de **bambú** apropiado para montaje de tornillo de banco.

Colocación:

Altura frontal de cajón: 75; 75; 125; 125; 200 mm

Suministro:

Incluye subdivisiones:

por cada cajón de 75 mm 1 separador ranurado n.º 951510 tam. 75,

por cada cajón de 125 mm, y 1 separador ranurado n.º 951510 tam. 125.

Lacado:

De dos colores, **con recubrimiento de polvo**, plateado combinado con antracita RAL 7016.

Nota:

Para cajones de una altura de 200 mm ahora también son adecuadas las regletas separadoras ranuradas n.º 951510 tam. 200, así como las regletas de borde n.º 951560 tam. 200 y las paredes separadoras encajables n.º 951741 - 951821 en tam. 200 respectivamente.

Encontrará otros accesorios y material separador en el grupo 95. Material separador adecuado:

Regletas de borde ranuradas n.º 951560 tam. 75; tam. 125 y tam. 200;
 regletas separadoras ranuradas n.º 951510 tam. 75; tam. 125 y tam. 200;
 paredes separadoras encajables n.º 951721 - 951821 tam. 75; n.º 951731 - 951821 tam. 125 y n.º 951741 - 951821 tam. 200.

Descripción técnica

Profundidad	525 mm
Cajón profundidad útil	400 mm
Cajón anchura útil	500 mm
Cantidad de cajones	5
Peso	63,4 kg
Anchura	1000 mm
Altura	900 mm
Cajón anchura útil en G	20
Cajón profundidad útil en G	16
Cajones superficie útil en G	20×16
Configurador relevante	sí
Capacidad de carga cajón/estante extraíble	40 kg
Extensión cajón (extensión parcial/total)	75 %
Retícula panel perforado Hoffmann	9×9 mm
Cerradura de pasador cilíndrico	Bombillo modular
Atributo del nombre de producto	20×16G
Tipo de producto	Banco de trabajo móvil

Accesorios

Separadores ranurados Profundidad 16G Adecuada para altura frontal de cajón 75 mm	951510 75
Separadores ranurados Profundidad 16G Adecuada para altura frontal de cajón 125 mm	951510 125

Juego de ruedas para carro de taller y banco de trabajo
sobre ruedas Tipo G

915567 G