



Destornillador acodado de 6 caras, con cabeza esférica cromado, Hexágono: 4mm



Datos de pedido

Número de pedido	626063 4
GTIN	7610733218905
Clase de artículo	63D

Descripción

Ejecución:

Mango acodado; longitud de los lados optimizada. Con cabeza esférica aplicable hasta una inclinación de 30°.

Aleación especial PB Swiss Tools, con la mayor dureza posible y una resistencia especial. Superficie niquelada y cromada.

Descripción técnica

Longitud de los lados	84×26 mm
Hexágono	4 mm
Perfil de salida	Destornillador de 6 caras
Tipo de producto	Destornilladores

Accesorios

Soporte de plástico para llave acodada de 6 caras Cantidad de alojamientos 9	627255 9
--	----------