

**Cámara de inspección con batería, Denominación del fabricante: GIC120C****Datos de pedido**

Número de pedido	492710 GIC120C
GTIN	3165140817929
Clase de artículo	03B

Descripción**Ejecución:**

Cámaras de inspección compacta con batería para inspecciones visuales en lugares de difícil acceso.

- **Pantalla de LCD en color de 89 mm / 3,5 pulgadas.**
- **Rotación automática de la imagen (función "Up is Up"™).**
- **Transmisión de imágenes y vídeos directamente mediante cable USB o tarjeta MicroSD.**
- **Dual power source: Puede funcionar tanto con batería de iones de litio de 12 V como con pilas alcalinas estándar.**
- **Zoom digital para mejor reconocimiento de los detalles.**
- **Iluminación LED de 3 fases para alumbrar lugares oscuros.**

Suministro:

Incluye 1 batería de iones de litio de 12 V / 2,0 Ah, cargador, tarjeta MicroSD de 4 GB, cable de cámara n.º 492716 tam. 1,2, cable Micro-USB, gancho, imán, espejo, L-BOXX.

Descripción técnica

Resolución pantalla	320×240 px
Tamaño de la pantalla	3,5 pul

Tensión de batería	12 V
Ø del cabezal de cámara	8,5 mm
Longitud cable de cámara	1200 mm
Capacidad de la batería	1,5 Ah
Peso	0,64 kg
Quality Dress	GIC 120 C
Suministro de energía	a batería
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión	Bosch 12 V
Embalaje	Maleta organizada (L-Boxx)
Tipo de producto	Endoscopio

Accesorios

Cable de cámara con sonda Longitud de cable 3,0 m	492716 3,0
Cable de cámara con sonda Longitud de cable 1,2 m	492716 1,2