

## Cepillo para interiores NOVOFLEX-B Grano SiC120, Tipo: 7



### Datos de pedido

Número de pedido	574490 7
GTIN	4013349586865
Clase de artículo	57L

### Descripción

#### Ejecución:

Cepillo para interiores autocentrante con guarnición de **bolsa de carburo de silicio** flexibles. Longitud total 200 mm.

#### Aplicación:

Para **matar cantos, acabar superficies y trabajos de bruñido**. Produce **superficies rectificadas uniformemente con alta precisión**, con gran zona de contacto. Empleo en taladradoras manuales y máquinas con soporte. Número de revoluciones recomendado 350 – 700 rpm., tiempo de contacto 20 – 40 segundos.

#### Nota:

No utilizar en seco, sino con aceite de rectificado n.º 084205.

### Descripción técnica

adecuado para Ø de agujero	6,1 - 7 mm
Longitud de trabajo L <sub>3</sub>	50 mm
Ø del cepillo D <sub>1</sub>	8 mm
Ø de mango D <sub>s</sub>	3,6 mm
Serie	NOVOFLEX-B
Material dotación	Carburo de silicio
Símbolo de medio abrasivo	SiC
Tamaño de grano	120
N.º revoluciones recomend.	350 - 700 min <sup>-1</sup>
Tipo de producto	Cepillos para interiores

---

**Accesorios**

Aceite de corte de alto rendimiento libre de aceite mineralUV 80 Contenido 0,25 l

084205 0,25

Aceite de corte de alto rendimiento libre de aceite mineralUV 80 Contenido 20 l

084205 20

Aceite de corte de alto rendimiento libre de aceite mineralUV 80 Contenido 5 l

084205 5