



## Destornillador acodado de 6 caras, con cabeza esférica con recubrimiento de polvo, Hexágono: 8mm



### Datos de pedido

Número de pedido	626064 8
GTIN	7610733200917
Clase de artículo	63D

### Descripción

#### Ejecución:

Mango acodado; longitud de los lados optimizada. Con cabeza esférica aplicable hasta una inclinación de 30°.

Aleación especial PB Swiss Tools, con la mayor dureza posible y una resistencia especial. Superficie niquelada, cromada y con **recubrimiento de polvo** para encontrarla rápidamente gracias a la codificación de color "Rainbow".

### Descripción técnica

Longitud de los lados	120×40 mm
Hexágono	8 mm
Perfil de salida	Destornillador de 6 caras
Tipo de producto	Destornilladores

### Accesorios

Soporte de plástico para llave acodada de 6 caras Cantidad de alojamientos 9	627255 9
--	----------