


## Calibre tampón para roscas Pasa-No pasa EG 6H mod., Rosca: EG-M6



### Datos de pedido

Número de pedido	486180 EG-M6
GTIN	2050001919182
Clase de artículo	48B

### Descripción

#### Ejecución:

Calibre para roscas para la comprobación de roscas de inserción (EG) para insertos de alambre de rosca. El primer paso de rosca rectificado elimina la suciedad gruesa de la pieza de trabajo y evita la rotura prematura del primer paso de rosca. Modelo según DIN 2279 – 2299. **Lado Pasa / No pasa en un mango (DIN 2240, parte 1, forma R).** Lado No pasa indicado en rojo.

#### Aplicación:

Para roscas ISO métricas - rosca de inserción (EG), derecha DIN 8140-2.

#### Norma:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502 und DIN 8140.**

### Descripción técnica

Rosca	EG M6
Paso de rosca	1 mm
Tipo de rosca	EG-M
Norma	DIN 8140
Tipo de calibre	Calibre No pasa
Tipo de calibre	Calibre Pasa
Calibración	L10
Tipo de producto	Calibre tampón para roscas

### Servicios

Calibración DAkkSCalibre tampón para roscas Pasa-No  
Pasa Ø máximo 90 mm

028590 90

CalibraciónTampón Pasa / No Pasa para roscas Ø máximo  
20 mm

028550 20