



## Llave acodada hexagonal, larga cromadas, Hexágono: 7mm



### Datos de pedido

Número de pedido	626090 7
GTIN	7610733044498
Clase de artículo	63D

### Descripción

#### Ejecución:

Vástago acodado según DIN ISO 2936 L, superficies frontales mecanizadas en plano y biseladas. Acero al cromovanadio, completamente templado (tenaz). Aleación especial PB Swiss Tools, superficie niquelada y cromada.

### Descripción técnica

Longitud de los lados	199×37 mm
Hexágono	7 mm
Perfil de salida	Destornillador de 6 caras
Tipo de producto	Destornilladores