



## Destornillador acodado de 6 caras, con cabeza esférica con recubrimiento de polvo, Hexágono: 1,5mm



### Datos de pedido

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido  | 626064 1,5    |
| GTIN              | 7610733200849 |
| Clase de artículo | 63D           |

### Descripción

#### Ejecución:

Mango acodado; longitud de los lados optimizada. Con cabeza esférica aplicable hasta una inclinación de 30°.

Aleación especial PB Swiss Tools, con la mayor dureza posible y una resistencia especial. Superficie niquelada, cromada y con **recubrimiento de polvo** para encontrarla rápidamente gracias a la codificación de color "Rainbow".

### Descripción técnica

|                       |                           |
|-----------------------|---------------------------|
| Longitud de los lados | 52×16 mm                  |
| Hexágono              | 1,5 mm                    |
| Perfil de salida      | Destornillador de 6 caras |
| Tipo de producto      | Destornilladores          |

### Accesorios

|  |          |
|--|----------|
| Soporte de plástico para llave acodada de 6 caras Cantidad de alojamientos 9 | 627255 9 |
|--|----------|