



## Llave estrella de dos bocas, recta, fosfatadas, Ancho de llave: 19X22 mm



### Datos de pedido

Número de pedido	617900 19X22
GTIN	4045197385765
Clase de artículo	62A

### Descripción

#### Ejecución:

Forjada en estampa. Con anchos de llave de tolerancia estricta.

**HOLEX:** con mango ovalado.

#### Norma:

**DIN 837 B / ISO 3318**

#### Material:

**HOLEX:** acero al cromo-vanadio, fosfatado.

Longitud llave L: 204 mm

Ø de anillo máximo D<sub>1</sub> máx.: 29 mm

Ø de anillo máximo D<sub>2</sub> máx.: 32,4 mm

Altura máxima del anillo h<sub>1 máx.</sub>: 10,8 mm

### Descripción técnica

Anchura de llave <sub>1</sub>	19 mm
Anchura de llave <sub>2</sub>	22 mm
Ø de anillo máximo D <sub>1</sub> máx.	29 mm
Longitud llave L	204 mm
Altura máxima del anillo h <sub>1 máx.</sub>	10,8 mm
Ø de anillo máximo D <sub>2</sub> máx.	32,4 mm
Medidas anchos de llave	métrico
Posición anillo	0 grados
Procedimiento de fabricación	forjado en estampa

Material	Acero al cromo-vanadio
Superficie	fosfatadas
Atributo del nombre de producto	fosfatadas
Tipo de producto	Llave