

LENOX **Corona perforadora bimetálica, Diámetro: 20mm****Datos de pedido**

Número de pedido	589030 20
GTIN	082472300987
Clase de artículo	58Z

Descripción**Ejecución:**

Construcción robusta resistente a la rotura, con dentado variable en cuerpo flexible de acero especial (bimetal). El fondo rígido, reforzado, está provisto de rosca y taladros de arrastre (a partir de Ø 32 mm) para que se asienten de forma segura en el mango. La alta calidad de los dientes de HSS, la geometría de los dientes y las tolerancias reducidas garantizan un rendimiento de corte máximo y una vida útil prolongada.

- **Dentado variado 4,5 / 5,5 dientes por pulgada con dientes reforzados (Tough Teeth).**
- **Profundidad de corte máxima para todos los tamaños 40 mm.**
- **El revestimiento optimizado reduce la generación de calor.**
- **SPEED SLOT®: eliminación rápida del núcleo de perforación gracias a las escotaduras escalonadas.**

Aplicación:

En taladradoras fijas, tornos o taladradoras manuales eléctricas con la velocidad de giro adecuada. Para cortar orificios circulares en material de pared desde delgada hasta medianamente gruesa, con superficie de pieza plana o abovedada. Adecuadas para todos los materiales como acero, **acero fino**, latón, cobre, hierro colado, metal ligero, madera, placas de yeso y de plástico, etc. La alimentación de lubricante prolonga la duración (metales).

Muy adecuadas también para chapas de carrocería delgadas.

Recomendación:

El uso de aceite de corte p. ej. n.º 084205 tam. 0,25 alarga la duración y permite alcanzar un avance del trabajo más rápido.

Nota:

Los vástagos de asiento y las coronas perforadoras son compatibles con todas las coronas perforadoras bimetálicas habituales en el comercio, excepto Bosch-SDS.

Coronas de perforación para piedra, ver n.º 788000, 788040, 788050.

Cortadoras circulares de metal duro para acero, ver n.º 118400, 118500, 119000.

Descripción técnica

N.º de revoluciones recomendado Aluminio	660 min ⁻¹
N.º de revoluciones recomendado INOX	220 min ⁻¹
N.º de revoluciones recomendado acero	445 min ⁻¹
Diámetro	20 mm
Dientes por pulgada	4,5 / 5,5
Tipo de producto	Corona perforadora

Accesorios

Vástago de asiento Tipo 30	589310 30
Broca de centrar HSS Tipo 6KT	589430 6KT
Mango de asiento de cambio rápido Tipo 30	589314 30
Broca de centrar refrentada con MD Tipo 6KT	589432 6KT