

HOLEX**Llave estrella de dos bocas, acodado profundo, cromado, Ancho de llave: 27X30mm****Datos de pedido**

Número de pedido	615950 27X30
GTIN	4045197331342
Clase de artículo	62A

Descripción**Ejecución:**

Forjada en estampa. Con anchos de llave de tolerancia estricta.
Con mango ovalado.

Norma:

DIN 838 / ISO 3318

Material:

Acero al cromo vanadio, cromado.

Descripción técnica

Ø de anillo máximo D ₁ máx.	40 mm
Anchura de llave ₁	27 mm
Anchura de llave ₂	30 mm
Longitud llave L	346 mm
Ø de anillo máximo D ₂ máx.	44 mm
Medidas anchos de llave	métrico
Superficie	cromadas
Atributo del nombre de producto	cromado
Tipo de producto	Llave

