



## Llave estrella de dos bocas, acodado profundo, cromado, Ancho de llave: 27X32mm



### Datos de pedido

Número de pedido	615950 27X32
GTIN	4045197331359
Clase de artículo	62A

### Descripción

#### Ejecución:

Forjada en estampa. Con anchos de llave de tolerancia estricta.  
Con mango ovalado.

#### Norma:

**DIN 838 / ISO 3318**

#### Material:

Acero al cromo vanadio, cromado.

### Descripción técnica

Anchura de llave <sub>1</sub>	27 mm
Anchura de llave <sub>2</sub>	32 mm
Longitud llave L	360 mm
Ø de anillo máximo D <sub>1</sub> máx.	40 mm
Ø de anillo máximo D <sub>2</sub> máx.	48 mm
Medidas anchos de llave	métrico
Superficie	cromadas
Atributo del nombre de producto	cromado
Tipo de producto	Llave

