



## Llave estrella de dos bocas, recta, Ancho de llave: 30X32mm



### Datos de pedido

Número de pedido	617600 30X32
GTIN	4018754021420
Clase de artículo	63A

### Descripción

#### Ejecución:

Forjada en estampa. Con anchos de llave de tolerancia estricta.

**STHLWILLE** –Con mango perfilado en forma de doble T. Resistencia a la flexión óptima, buena transmisión de fuerza. Estrella plana y delgada para el uso en espacios estrechos. Con perfil **AS-Drive**.

#### Norma:

**DIN 837 B / ISO 3318**

#### Material:

**STHLWILLE:** acero Alloy al cromo, cromado por níquel resistente al desprendimiento, superficie con acabado redondeado.

### Descripción técnica

Altura máxima del anillo $h_{1\text{ máx.}}$	12,8 mm
Anchura de llave $a_2$	32 mm
Anchura de llave $a_1$	30 mm
Ø de anillo máximo $D_1\text{ máx.}$	43 mm
Longitud llave L	325 mm
Ø de anillo máximo $D_2\text{ máx.}$	48,5 mm
Medidas anchos de llave	métrico
Posición anillo	0 grados
Procedimiento de fabricación	forjado en estampa
Material	Acero Alloy al cromo

Superficie	cromado (resistente al desprendimiento)
Tipo de producto	Llave