



Llave estrella de dos bocas, acodado profundo, cromado, Ancho de llave: 30X32mm



Datos de pedido

Número de pedido	615950 30X32
GTIN	4045197161048
Clase de artículo	62A

Descripción

Ejecución:

Forjada en estampa. Con anchos de llave de tolerancia estricta.
Con mango ovalado.

Norma:

DIN 838 / ISO 3318

Material:

Acero al cromo vanadio, cromado.

Descripción técnica

Ø de anillo máximo D ₁ máx.	44 mm
Anchura de llave ₂	32 mm
Anchura de llave ₁	30 mm
Ø de anillo máximo D ₂ máx.	48 mm
Longitud llave L	360 mm
Medidas anchos de llave	métrico
Superficie	cromadas
Atributo del nombre de producto	cromado
Tipo de producto	Llave

